

Plug-in-enhetssats med IEL-handtag, skärmad, svart, 6 U



Plug-in-enhet, med svart handtag för IEL-insats/utsug, 6 U, frontenhet. Den U-formade frontpanelen möjliggör avskärmning med textilpackning.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

U-formad frontpanel för textilpackning

Lämplig för in- och extraktionskrafter upp till 700 N (per par)

Möjliggör installation av en mikrobrytare

Möjliggör installation av kodpinnar i enlighet med IEC 60297-3-103/ IEEE 1101,10

SPECIFIKATIONER

Material:	Aluminium
Slutför:	Anodiserad; Passiviserade
Produkttyp:	Frontpanel
Typ:	Frontpanel med handtag (PIU)

Table 1/3

Katalognummer	Rackbredd	Förpackningskvantitet	Handtagstyp	Montering	EMC-packningstyp	Främre finish
---------------	-----------	-----------------------	-------------	-----------	------------------	---------------


20848-592	4HP	1	IEL	Skruvfront, Skruva fast bakre IO	Textil	Anodiserad
20848-594	6HP	1	IEL	Skruvfront, Skruva fast bakre IO	Textil	Anodiserad
20848-596	8HP	1	IEL	Skruvfront, Skruva fast bakre IO	Textil	Anodiserad
20848-597	10HP	1	IEL	Skruvfront, Skruva fast bakre IO	Textil	Anodiserad
20848-598	12HP	1	IEL	Skruvfront, Skruva fast bakre IO	Textil	Anodiserad

Table 2/3						
Katalognummer	Bakre finish	Behandlade kanter	Överensstämmer med.	EMC-skärmning	Höjd (H)	Rackhöjd
20848-592	Etsad	Nej	IEC 60297-3-102, IEEE 1101,10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11	Ja	261.8mm	6U
20848-594	Etsad	Nej	IEC 60297-3-102, IEEE 1101,10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11	Ja	261.8mm	6U
20848-596	Etsad	Nej	IEC 60297-3-102, IEEE 1101,10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11	Ja	261.8mm	6U
20848-597	Etsad	Nej	IEC 60297-3-102, IEEE 1101,10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11	Ja	261.8mm	6U
20848-598	Etsad	Nej	IEC 60297-3-102, IEEE 1101,10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11	Ja	261.8mm	6U

Table 3/3		
Katalognummer	Bredd (W)	Snabbleverans

20848-592	20mm	Nej
20848-594	30.1mm	Nej
20848-596	40.3mm	Nej
20848-597	50.5mm	Nej
20848-598	60.6mm	Nej

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, felaktig användning eller felaktig underhåll kan leda till skador på person och egendom. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE