

Plug-in-enhetssats med trapetsformat handtag, skärmad, grå



Plug-in-enhet, med statiskt handtag och U-format frontpanel. Det grå handtaget är monterat på frontpanelen. Den U-formade panelen möjliggör montering av en textilpackning.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Frontpanel, U-profil, skärmad

Handtag utan utsugsfunktion

SPECIFIKATIONER

Material:	Aluminium
Slutför:	Anodiserad; Passiviserade
Produkttyp:	Frontpanel
Typ:	Frontpanel med handtag (PIU)
EMC-skärmning:	Ja

Table 1/3

Katalognummer	Rackhöjd	Rackbredd	Förpackningskvantitet	Handtagstyp	Montering	Packningstyp
20848-663	3U	3HP	1	Trapets, statisk	Skruvfront	Textil EMC

Katalognummer	Rackhöjd	Rackbredd	Förpackningsvikt	Handtagstyp	Montering	Packningstyp
20848-664	3U	4HP	1	Trapets, statisk	Skruvfront	Textil EMC
20848-665	3U	5HP	1	Trapets, statisk	Skruvfront	Textil EMC
20848-666	3U	6HP	1	Trapets, statisk	Skruvfront	Textil EMC
20848-667	3U	7HP	1	Trapets, statisk	Skruvfront	Textil EMC
20848-668	3U	8HP	1	Trapets, statisk	Skruvfront	Textil EMC
20848-669	3U	10HP	1	Trapets, statisk	Skruvfront	Textil EMC
20848-671	6U	3HP	1	Trapets, statisk	Skruvfront	Textil EMC
20848-670	3U	12HP	1	Trapets, statisk	Skruvfront	Textil EMC
20848-672	6U	4HP	1	Trapets, statisk	Skruvfront	Textil EMC
20848-675	6U	7HP	1	Trapets, statisk	Skruvfront	Textil EMC
20848-673	6U	5HP	1	Trapets, statisk	Skruvfront	Textil EMC
20848-674	6U	6HP	1	Trapets, statisk	Skruvfront	Textil EMC
20848-676	6U	8HP	1	Trapets, statisk	Skruvfront	Textil EMC
20848-677	6U	10HP	1	Trapets, statisk	Skruvfront	Textil EMC
20848-678	6U	12HP	1	Trapets, statisk	Skruvfront	Textil EMC

Table 2/3

Katalognummer	Främre finish	Bakre finish	Behandlade kanter	Brandklass	Överensstämmer med.	Höjd (H)
20848-663	Anodiserad	Etsad	Nej	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	128.4mm

Katalognummer	Främre finish	Bakre finish	Behandlade kanter	Brandklass	Överensstämmer med.	Höjd (H)
20848-664	Anodiserad	Etsad	Nej	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	128.4mm
20848-665	Anodiserad	Etsad	Nej	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	128.4mm
20848-666	Anodiserad	Etsad	Nej	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	128.4mm
20848-667	Anodiserad	Etsad	Nej	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	128.4mm
20848-668	Anodiserad	Etsad	Nej	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	128.4mm
20848-669	Anodiserad	Etsad	Nej	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	128.4mm
20848-671	Anodiserad	Etsad	Nej	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	261.8mm
20848-670	Anodiserad	Etsad	Nej	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	128.4mm
20848-672	Anodiserad	Etsad	Nej	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	261.8mm
20848-675	Anodiserad	Etsad	Nej	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	261.8mm
20848-673	Anodiserad	Etsad	Nej	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	261.8mm


Katalognummer	Främre finish	Bakre finish	Behandlade kanter	Brandklass	Överensstämmer med.	Höjd (H)
20848-674	Anodiserad	Etsad	Nej	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	261.8mm
20848-676	Anodiserad	Etsad	Nej	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	261.8mm
20848-677	Anodiserad	Etsad	Nej	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	261.8mm
20848-678	Anodiserad	Etsad	Nej	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	261.8mm

Table 3/3

Katalognummer	Bredd (W)	Snabbleverans
20848-663	14.9mm	Nej
20848-664	20mm	Nej
20848-665	25mm	Nej
20848-666	30.1mm	Nej
20848-667	35.2mm	Nej
20848-668	40.3mm	Nej
20848-669	50.5mm	Nej
20848-671	14.9mm	Nej
20848-670	60.6mm	Nej
20848-672	20mm	Nej

Katalognummer	Bredd (W)	Snabbleverans
20848-675	35.2mm	Nej
20848-673	25mm	Nej
20848-674	30.1mm	Nej
20848-676	40.3mm	Nej
20848-677	50.5mm	Nej
20848-678	60.6mm	Nej

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE