

Plug-in-enhetssats med trapetsformat handtag, oskärmad, grå



Plug-in-enhet, med statiskt handtag och platt frontpanel.
Det grå handtaget är monterat på frontpanelen.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Platt frontpanel

Handtag utan utsugsfunktion

SPECIFIKATIONER

Material:	Aluminium
Slutför:	Anodiserad; Passiviserade
Produkttyp:	Frontpanel
Typ:	Frontpanel med handtag (PIU)

Table 1/3

Katalognummer	Rackhöjd	Rackbredd	Förpackningskvantitet	Handtagstyp	Montering	Främre finish
20818-017	3U	3HP	1	Trapets, statisk	Skruvfront	Anodiserad

Katalognummer	Rackhöjd	Rackbredd	Förpackningskvantitet	Handtagstyp	Montering	Främre finish
20818-018	3U	4HP	1	Trapets, statisk	Skruvfront	Anodiserad
20818-019	3U	5HP	1	Trapets, statisk	Skruvfront	Anodiserad
20818-021	3U	7HP	1	Trapets, statisk	Skruvfront	Anodiserad
20818-022	3U	8HP	1	Trapets, statisk	Skruvfront	Anodiserad
20818-023	3U	10HP	1	Trapets, statisk	Skruvfront	Anodiserad
20818-026	6U	5HP	1	Trapets, statisk	Skruvfront	Anodiserad
20818-024	3U	12HP	1	Trapets, statisk	Skruvfront	Anodiserad
20818-027	6U	6HP	1	Trapets, statisk	Skruvfront	Anodiserad
20818-162	6U	7HP	1	Trapets, statisk	Skruvfront	Anodiserad
20818-029	6U	10HP	1	Trapets, statisk	Skruvfront	Anodiserad
20818-120	6U	12HP	1	Trapets, statisk	Skruvfront	Anodiserad
20818-020	3U	6HP	1	Trapets, statisk	Skruvfront	Anodiserad
20818-025	6U	4HP	1	Trapets, statisk	Skruvfront	Anodiserad
20818-028	6U	8HP	1	Trapets, statisk	Skruvfront	Anodiserad

Table 2/3

Katalognummer	Bakre finish	Behandlade kanter	Brandklass	Överensstämmer med.	EMC-skärmning	Höjd (H)
20818-017	Passiviserade	Nej	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	Nej	128.4mm

Katalognummer	Bakre finish	Behandlade kanter	Brandklass	Överensstämmer med.	EMC-skärmning	Höjd (H)
20818-018	Passiviserade	Nej	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	Nej	128.4mm
20818-019	Passiviserade	Nej	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	Nej	128.4mm
20818-021	Passiviserade	Nej	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	Nej	128.4mm
20818-022	Passiviserade	Nej	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	Nej	128.4mm
20818-023	Passiviserade	Nej	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	Nej	128.4mm
20818-026	Passiviserade	Nej	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	Nej	261.8mm
20818-024	Passiviserade	Nej	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	Nej	128.4mm
20818-027	Passiviserade	Nej	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	Nej	261.8mm
20818-162	Passiviserade	Nej	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	Nej	261.8mm
20818-029	Passiviserade	Nej	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	Nej	261.8mm
20818-120	Passiviserade	Nej	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	Nej	261.8mm


Katalognummer	Bakre finish	Behandlade kanter	Brandklass	Överensstämmer med.	EMC-skärmning	Höjd (H)
20818-020	Passiviserade	Nej	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	Nej	128.4mm
20818-025	Passiviserade	Nej	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	Nej	261.8mm
20818-028	Passiviserade	Nej	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	Nej	261.8mm

Table 3/3

Katalognummer	Bredd (W)	Snabbleverans
20818-017	14.9mm	Nej
20818-018	20mm	Nej
20818-019	25mm	Nej
20818-021	35.2mm	Nej
20818-022	40.3mm	Nej
20818-023	50.5mm	Nej
20818-026	25mm	Nej
20818-024	60.6mm	Nej
20818-027	30.1mm	Nej
20818-162	35.2mm	Nej
20818-029	50.5mm	Nej
20818-120	60.6mm	Nej

Katalognummer	Bredd (W)	Snabbleverans
20818-020	30.1mm	Nej
20818-025	20mm	Nej
20818-028	40.3mm	Nej

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:

nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE