


Sats med insticksenhet med XL-handtag, skärmad, svart, 6 U



XL-handtaget används för applikationer som kräver höga införings-/utdragningsstyrkor såsom VPX- eller VXS-standarder. Lämplig för in- och extraktionskrafter upp till 1500 N (per par).

CERTIFIERINGAR



DESIGN

För applikationer som kräver höga in-/utdragningsstyrkor som VPX- eller VXS-standarder

Ytterligare fästalternativ för brädor finns tillgängliga

Handtaget kräver ytterligare formgjutet fästblock (i kombination med horisontell skena kort/lång kant)

U-formad frontpanel för textilpackning

Lämplig för in-/extraktionskrafter upp till 1500 N (per par)

IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10

SPECIFIKATIONER

Rackhöjd:	6U
Material:	Aluminium
Slutför:	Anodiserad; Passiviserade
Produkttyp:	Frontpanel
Typ:	Frontpanel med handtag (PIU)
EMC-skärmning:	Ja

Table 1/2

Katalognummer	Rackbredd	Förpackningskvantitet	Handtagstyp	Montering	Packningstyp	Främre finish
20848-770	8HP	1	XL	Skruvfront	Textil EMC	Anodiserad
20848-771	12HP	1	XL	Skruvfront	Textil EMC	Anodiserad
20848-769	4HP	1	XL	Skruvfront	Textil EMC	Anodiserad


Table 2/2

Katalognummer	Bakre finish	Behandlade kanter	Överensstämmer med.	Höjd (H)	Bredd (W)	Snabbleverans
20848-770	Etsad	Nej	IEC 60297-3-102, IEEE 1101,10, IEEE 1101,1	261.8mm	40.3mm	Nej
20848-771	Etsad	Nej	IEC 60297-3-102, IEEE 1101,10, IEEE 1101,1	261.8mm	60.6mm	Nej
20848-769	Etsad	Nej	IEC 60297-3-102, IEEE 1101,10, IEEE 1101,1	261.8mm	20mm	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Sats med frontpanel för mikrobrytare på begäran.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE