


U-profil frontpanel för handtag form 1



Frontpanel med U-profil. Möjliggör montering av form 1 trapetsoid form extraktionshandtag. Frontpanelen kan skämmas med en textilpackning.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Al-profil, främre anodiserad, bakre ledande

Frontpanel, U-profil, skärmbär

Inriktningsspinne, rostfritt stål

SPECIFIKATIONER

Material:	Aluminium
Slutför:	Anodiserad; Passiviserade
Tillbehörstyp:	Frontpanel
Produkttyp:	Frontpanel
Typ:	Frontpanel med handtag (PIU)
EMC-skärmning:	Nej (kan eftermonteras)

Table 1/3

Katalognummer	Rackhöjd	Rackbredd	Förpackningskvantitet	Handtagstyp	Montering	Packningstyp
---------------	----------	-----------	-----------------------	-------------	-----------	--------------

30848-461	3U	4HP	1	Trapets, typ 1	Skruvfront	Textil EMC
30848-463	3U	6HP	1	Trapets, typ 1	Skruvfront	Textil EMC
30848-465	3U	8HP	1	Trapets, typ 1	Skruvfront	Textil EMC
30848-468	6U	4HP	1	Trapets, typ 1	Skruvfront	Textil EMC
30848-466	3U	10HP	1	Trapets, typ 1	Skruvfront	Textil EMC
30848-467	3U	12HP	1	Trapets, typ 1	Skruvfront	Textil EMC
30848-470	6U	6HP	1	Trapets, typ 1	Skruvfront	Textil EMC
30848-472	6U	8HP	1	Trapets, typ 1	Skruvfront	Textil EMC
30848-473	6U	10HP	1	Trapets, typ 1	Skruvfront	Textil EMC
30848-474	6U	12HP	1	Trapets, typ 1	Skruvfront	Textil EMC

Table 2/3

Katalognumme r	Främre finish	Bakre finish	Behandlade kanter	Överensstämm er med.	Djup (D)	Höjd (H)
30848-461	Anodiserad	Ledande	Nej	IEC 60297-3- 101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	128.4mm
30848-463	Anodiserad	Ledande	Nej	IEC 60297-3- 101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	128.4mm
30848-465	Anodiserad	Ledande	Nej	IEC 60297-3- 101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	128.4mm
30848-468	Anodiserad	Ledande	Nej	IEC 60297-3- 101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	261.8mm
30848-466	Anodiserad	Ledande	Nej	IEC 60297-3- 101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	128.4mm
30848-467	Anodiserad	Ledande	Nej	IEC 60297-3- 101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	128.4mm

Katalognummer	Främre finish	Bakre finish	Behandlade kanter	Överensstämmer med.	Djup (D)	Höjd (H)
30848-470	Anodiserad	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	261.8mm
30848-472	Anodiserad	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	261.8mm
30848-473	Anodiserad	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	261.8mm
30848-474	Anodiserad	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	261.8mm

Table 3/3


Katalognummer	Bredd (W)	Snabbleverans
30848-461	20mm	Nej
30848-463	30.1mm	Nej
30848-465	40.3mm	Nej
30848-468	20mm	Nej
30848-466	50.5mm	Nej
30848-467	60.6mm	Nej
30848-470	30.1mm	Nej
30848-472	40.3mm	Nej
30848-473	50.5mm	Nej
30848-474	60.6mm	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Beställ EMC-profiltätning separat.

Tänk på att leveranser kan utföras i angivna SPQ (SPQ, t.ex. 5 stycken, 10 stycken, 50 stycken, etc.). Olika orderkvantiteter (t.ex. 2 stycken) kan ändras till nästa möjliga leveranskvantitet = Standardförpackningskvantitet.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:

nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE