

Frontpanel för insticksenhet U-profil för IEL, IET, handtag, 3 U



U-profilens frontpanel kan skärmas med en textilpackning. Den kan kombineras med IEL och IET eller typ 2-handtaget i trapetsform.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

För IEL/IET/trapeziform typ 2 handtag

Al-extrudering, 2,5 mm, främre anodiserad, bakre ledande

U-profil, skärmbär med textil EMC-packning

Frontpanel, 3 U, för frontmontering

Tillverkningsprocessen gör att olika ytstrukturer visas mellan 4 och 12 hk och 14 till 16 hk

Justeringsstift i rostfritt stål pressat in

SPECIFIKATIONER

Material:	Aluminium
Slutför:	Anodiserad; Passiviserade
Tillbehörstyp:	Frontpanel
Produkttyp:	Frontpanel
Typ:	Frontpanel för handtag (PIU)

Table 1/3

Katalognummer	Rackbredd	Förpackningskvantitet	Handtagstyp	Montering	Packningstyp	Främre finish
30848-299	9HP	1	IEL, IET, Trapets, typ 2	Skruvfront	Textil EMC	Anodiserad
20848-228	11HP	1	IEL, IET, Trapets, typ 2	Skruvfront	Textil EMC	Anodiserad
20848-230	14HP	1	IEL, IET, Trapets, typ 2	Skruvfront	Textil EMC	Anodiserad
20848-232	16HP	1	IEL, IET, Trapets, typ 2	Skruvfront	Textil EMC	Anodiserad

Table 2/3

Katalognummer	Bakre finish	Behandlade kanter	Överensstämmelser med.	Djup (D)	EMC-skärmning	Höjd (H)
30848-299	Ledande	Nej	IEC 60297-3-102, IEEE 1101,10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11	2.5mm	Nej (kan eftermonteras)	128.4mm
20848-228	Ledande	Nej	IEC 60297-3-102, IEEE 1101,10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11	2.5mm	Nej (kan eftermonteras)	128.4mm
20848-230	Ledande	Nej	IEC 60297-3-102, IEEE 1101,10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11	2.5mm	Nej (kan eftermonteras)	128.4mm
20848-232	Ledande	Nej	IEC 60297-3-102, IEEE 1101,10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11	2.5mm	Nej (kan eftermonteras)	128.4mm

Table 3/3

Katalognummer	Rackhöjd	Bredd (W)	Certifieringar	Snabbleverans
30848-299	3U	45.38mm		Nej
20848-228	3U	55.54mm	RoHS	Nej
20848-230	3U	70.8mm	RoHS	Nej


Katalognummer	Rackhöjd	Bredd (W)	Certifieringar	Snabbleverans
20848-232	3U	80.9mm	RoHS	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Beställ EMC-profiltätning separat.

Tänk på att leveranser kan utföras i angivna SPQ (SPQ, t.ex. 5 stycken, 10 stycken, 50 stycken, etc.). Olika orderkvantiteter (t.ex. 2 stycken) kan ändras till nästa möjliga leveranskvantitet = Standardförpackningskvantitet.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE