

Frontpanel med U-profil för statiskt trapetsformat handtag



Frontpanel med U-profil. Möjliggör montering av ett statiskt trapetsformat handtag i plast eller aluminium. Frontpanelen kan skärmass med en textilpackning.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Al extrudering, främre anodiserad, bakre ledande, inriktningstift pressat in, rostfritt stål

Frontpanel, U-profil, skärmbar

SPECIFIKATIONER

Material:	Aluminium
Slutför:	Anodiserad; Passiviserade
Tillbehörstyp:	Frontpanel
Produkttyp:	Frontpanel
Typ:	Frontpanel för handtag (PIU)
EMC-skärmning:	Nej (kan eftermonteras)

Table 1/3

Katalognummer	Rackhöjd	Rackbredd	Förpackningskvantitet	Handtagstyp	Montering	Främre finish
30849-086	3U	3HP	1	Trapets, statisk, Aluminiumprofil	Skruvfront	Anodiserad
30849-087	3U	4HP	1	Trapets, statisk, Aluminiumprofil	Skruvfront	Anodiserad
30849-088	3U	5HP	1	Trapets, statisk, Aluminiumprofil	Skruvfront	Anodiserad
30849-097	6U	3HP	1	Trapets, statisk, Aluminiumprofil	Skruvfront	Anodiserad
30849-089	3U	6HP	1	Trapets, statisk, Aluminiumprofil	Skruvfront	Anodiserad
30849-091	3U	8HP	1	Trapets, statisk, Aluminiumprofil	Skruvfront	Anodiserad
30849-090	3U	7HP	1	Trapets, statisk, Aluminiumprofil	Skruvfront	Anodiserad
30849-098	6U	4HP	1	Trapets, statisk, Aluminiumprofil	Skruvfront	Anodiserad
30849-092	3U	10HP	1	Trapets, statisk, Aluminiumprofil	Skruvfront	Anodiserad
30849-093	3U	12HP	1	Trapets, statisk, Aluminiumprofil	Skruvfront	Anodiserad
30849-099	6U	5HP	1	Trapets, statisk, Aluminiumprofil	Skruvfront	Anodiserad
30849-100	6U	6HP	1	Trapets, statisk, Aluminiumprofil	Skruvfront	Anodiserad
30849-101	6U	7HP	1	Trapets, statisk, Aluminiumprofil	Skruvfront	Anodiserad
30849-102	6U	8HP	1	Trapets, statisk, Aluminiumprofil	Skruvfront	Anodiserad
30849-103	6U	10HP	1	Trapets, statisk, Aluminiumprofil	Skruvfront	Anodiserad
30849-104	6U	12HP	1	Trapets, statisk, Aluminiumprofil	Skruvfront	Anodiserad

Table 2/3

Katalognummer	Bakre finish	Behandlade kanter	Överensstämmer med.	Djup	Höjd	Bredd
---------------	--------------	-------------------	---------------------	------	------	-------

30849-086	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101	2.5mm	128.4mm	14.9mm
30849-087	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101	2.5mm	128.4mm	20mm
30849-088	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101	2.5mm	128.4mm	25mm
30849-097	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101	2.5mm	261.8mm	14.9mm
30849-089	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101	2.5mm	128.4mm	30.1mm
30849-091	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101	2.5mm	128.4mm	40.3mm
30849-090	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101	2.5mm	128.4mm	35.2mm
30849-098	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101	2.5mm	261.8mm	20mm
30849-092	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101	2.5mm	128.4mm	50.5mm
30849-093	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101	2.5mm	128.4mm	60.6mm
30849-099	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101	2.5mm	261.8mm	25mm
30849-100	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101	2.5mm	261.8mm	30.1mm
30849-101	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101	2.5mm	261.8mm	35.2mm
30849-102	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101	2.5mm	261.8mm	40.3mm
30849-103	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101	2.5mm	261.8mm	50.5mm
30849-104	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101	2.5mm	261.8mm	60.6mm

Table 3/3

Katalognummer	Snabbleverans
30849-086	Nej
30849-087	Nej

Katalognummer	Snabbleverans
30849-088	Nej
30849-097	Nej
30849-089	Nej
30849-091	Nej
30849-090	Nej
30849-098	Nej
30849-092	Nej
30849-093	Nej
30849-099	Nej
30849-100	Nej
30849-101	Nej
30849-102	Nej
30849-103	Nej
30849-104	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Beställ EMC-profiltätning separat.

Tänk på att leveranser kan utföras i angivna SPQ (SPQ, t.ex. 5 stycken, 10 stycken, 50 stycken, etc.). Olika orderkvantiteter (t.ex. 2 stycken) kan ändras till nästa möjliga leveranskvantitet = Standardförpackningskvantitet.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation,

missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE