


Frontpanel med U-profil för XL-handtag



Frontpanel för XL-handtag. Med eller utan utskärning för mikrobrytare.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Al, främre anodiserad, sidor och bakre ledande

Lämplig för hylsa och kragskruv

U-frontprofil, skärmbär, för kuverteringsmaskinens/utdragningshandtaget, typ XL

SPECIFIKATIONER

Material:	Aluminium
Slutför:	Anodiserad; Passiviserade
Tillbehörstyp:	Frontpanel
Produkttyp:	Frontpanel
Typ:	Frontpanel för handtag (PIU)
EMC-skärmning:	Nej (kan eftermonteras)

Table 1/3

Katalognummer	Rackbredd	Förpackningskvantitet	Handtagstyp	Montering	Packningstyp	Främre finish
30849-153	4HP	1	XL	Skruvfront	Textil EMC	Anodiserad

Katalognummer	Rackbredd	Förpackningskvantitet	Handtagstyp	Montering	Packningstyp	Främre finish
30849-154	4HP	1	XL	Skruvfront	Textil EMC	Anodiserad
30849-156	8HP	1	XL	Skruvfront	Textil EMC	Anodiserad
30849-155	8HP	1	XL	Skruvfront	Textil EMC	Anodiserad
30849-158	12HP	1	XL	Skruvfront	Textil EMC	Anodiserad
30849-157	12HP	1	XL	Skruvfront	Textil EMC	Anodiserad

Table 2/3

Katalognummer	Bakre finish	Behandlade kanter	Överensstämmer med.	Djup (D)	Höjd (H)	Rackhöjd
30849-153	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	261.8mm	6U
30849-154	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	261.8mm	6U
30849-156	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	261.8mm	6U
30849-155	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	261.8mm	6U
30849-158	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	261.8mm	6U
30849-157	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	261.8mm	6U

Table 3/3

Katalognummer	Bredd (W)	Snabbleverans
30849-153	20mm	Nej
30849-154	20mm	Nej
30849-156	40.3mm	Nej


Katalognummer	Bredd (W)	Snabbleverans
30849-155	40.3mm	Nej
30849-158	60.6mm	Nej
30849-157	60.6mm	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Leverans sker endast i standardförpackning, beställ EMC textilpackning och mikrobrytare separat.

Tänk på att leveranser kan utföras i angivna SPQ (SPQ, t.ex. 5 stycken, 10 stycken, 50 stycken, etc.). Olika orderkvantiteter (t.ex. 2 stycken) kan ändras till nästa möjliga leveranskvantitet = Standardförpackningskvantitet.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE