

Frontpanel för handtag form 1



Platt frontpanel. Möjliggör montering av form 1 trapetsoid form extraktionshandtag. Frontpanelen kan skärmask med en textilpackning.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Frontpanel, oskärmad

Frontpanel, Al, 2,5 mm, främre anodiserad, bakre ledande

SPECIFIKATIONER

Material:	Aluminium
Slutför:	Anodiserad; Passiviserade
Tillbehörstyp:	Frontpanel
Produkttyp:	Frontpanel
Typ:	Frontpanel med handtag (PIU)

Table 1/3

Katalognummer	Rackhöjd	Rackbredd	Förpackningskvantitet	Handtagstyp	Montering	Främre finish
30847-661	3U	6HP	1	Trapets, typ 1	Skruvfront	Anodiserad
30847-659	3U	4HP	1	Trapets, typ 1	Skruvfront	Anodiserad

Katalognummer	Rackhöjd	Rackbredd	Förpackningsvikt	Handtagstyp	Montering	Främre finish
30847-660	3U	5HP	1	Trapets, typ 1	Skruvfront	Anodiserad
30847-662	3U	7HP	1	Trapets, typ 1	Skruvfront	Anodiserad
30847-663	3U	8HP	1	Trapets, typ 1	Skruvfront	Anodiserad
30847-666	6U	4HP	1	Trapets, typ 1	Skruvfront	Anodiserad
30847-664	3U	10HP	1	Trapets, typ 1	Skruvfront	Anodiserad
30847-667	6U	5HP	1	Trapets, typ 1	Skruvfront	Anodiserad
30847-665	3U	12HP	1	Trapets, typ 1	Skruvfront	Anodiserad
30847-668	6U	6HP	1	Trapets, typ 1	Skruvfront	Anodiserad
30847-669	6U	7HP	1	Trapets, typ 1	Skruvfront	Anodiserad
30847-670	6U	8HP	1	Trapets, typ 1	Skruvfront	Anodiserad
30847-671	6U	10HP	1	Trapets, typ 1	Skruvfront	Anodiserad
30847-672	6U	12HP	1	Trapets, typ 1	Skruvfront	Anodiserad

Table 2/3						
Katalognummer	Bakre finish	Behandlade kanter	Överensstämmer med.	Djup (D)	EMC-skärmning	Höjd (H)
30847-661	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	Nej	128.4mm
30847-659	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	Nej	128.4mm
30847-660	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	Nej	128.4mm

Katalognummer	Bakre finish	Behandlade kanter	Överensstämmer med.	Djup (D)	EMC-skärmning	Höjd (H)
30847-662	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	Nej	128.4mm
30847-663	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	Nej	128.4mm
30847-666	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	Nej	261.8mm
30847-664	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	Nej	128.4mm
30847-667	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	Nej	261.8mm
30847-665	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	Nej	128.4mm
30847-668	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	Nej	261.8mm
30847-669	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	Nej	261.8mm
30847-670	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	Nej	261.8mm
30847-671	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	Nej	261.8mm
30847-672	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	Nej	261.8mm

Table 3/3


Katalognummer	Bredd (W)	Snabbleverans
30847-661	30.1mm	Nej
30847-659	20mm	Nej
30847-660	25mm	Nej

Katalognummer	Bredd (W)	Snabbleverans
30847-662	35.2mm	Nej
30847-663	40.3mm	Nej
30847-666	20mm	Nej
30847-664	50.5mm	Nej
30847-667	25mm	Nej
30847-665	60.6mm	Nej
30847-668	30.1mm	Nej
30847-669	35.2mm	Nej
30847-670	40.3mm	Nej
30847-671	50.5mm	Nej
30847-672	60.6mm	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Tänk på att leveranser kan utföras i angivna SPQ (SPQ, t.ex. 5 stycken, 10 stycken, 50 stycken, etc.). Olika orderkvantiteter (t.ex. 2 stycken) kan ändras till nästa möjliga leveranskvantitet = Standardförpackningskvantitet.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE