

PMC-mezzanine-frontpanel, obehandlad, med EMC-skärmning



Mezzanine-frontpanelen är monterad i PMC-frontpanelens urtag. Finns i olika behandlingar. För O-ring EMC packning.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Mezzanine-frontpanelen är monterad i PMC-frontpanelens urtag

EMC-skärmning med ledande O-ring

SPECIFIKATIONER

Produkttyp:	Frontpanel
Typ:	Frontpanel utan handtag
EMC-skärmning:	Ja

Table 1/3

Katalognummer	Förpacknings vantitet	Tillbehörstyp	Montering	Packningstyp	Främre finish	Bakre finish
20835-598	1	Frontpanel	Skruvfront	O-ring EMC	Anodiserad	Ledande
20835-890	1		Skruvfront			

Katalognummer	Förpackningskvantitet	Tillbehörstyp	Montering	Packningstyp	Främre finish	Bakre finish
20835-923	1		Skruvfront		Krompläterad	Krompläterad
20835-922	1		Skruvfront		Krompläterad	Krompläterad
20835-889	1	Frontpanel	Skruvfront	O-ring EMC	Anodiserad	Ledande
20835-924	10		Skruvfront		Krompläterad	Krompläterad
20835-893	10		Skruvfront		Krompläterad	Krompläterad
20835-928	10		Skruvfront		Anodiserad	Ledande

Table 2/3

Katalognummer	Behandlade kanter	Överensstämmer med.	Djup	Slutför	Höjd	Material
20835-598	Nej	PMC-MEZZANINE, IEEE P1386	2.5mm	Anodiserad	74mm	Aluminium
20835-890	Nej	PMC-MEZZANINE, IEEE P1386			74mm	Zink
20835-923	Ja	PMC-MEZZANINE, IEEE P1386			74mm	Zink
20835-922	Ja	PMC-MEZZANINE, IEEE P1386			74mm	Zink
20835-889	Nej	PMC-MEZZANINE, IEEE P1386	2.5mm	Anodiserad	74mm	Aluminium
20835-924	Ja	PMC-MEZZANINE, IEEE P1386			74mm	Zink
20835-893	Ja	PMC-MEZZANINE, IEEE P1386			74mm	Zink
20835-928	Nej	PMC-MEZZANINE, IEEE P1386			74mm	Zink

Table 3/3

Katalognummer	Bredd	Snabbleverans
20835-598	12.7mm	Nej
20835-890	12.7mm	Nej
20835-923	12.7mm	Nej
20835-922	12.7mm	Nej
20835-889	12.7mm	Nej
20835-924	12.7mm	Nej
20835-893	12.7mm	Nej
20835-928	12.7mm	Nej

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE