


PropacPRO Case designelement

För att individualisera PropacPRO-fodralets design.
Elementen skruvas från baksidan av den formgjutna ramen.



CERTIFIERINGAR



DESIGN

För att individualisera fodralets design

Finns i 3 former och två färger

SPECIFIKATIONER

Material:	Aluminium
Slutför:	Anodiserad
Fungerar med.:	Fall
Produkttyp:	Hörnprofil
Produktfamilj:	PropacPRO

Table 1/1

Katalognummer	Rackbredd	Typ	Färgkod	Färg	Snabbleverans
20850-190	42HP	Kvadrerad	RAL 7035	Ljusgrå	Nej
20850-184	42HP	Avrundad	RAL 7035	Ljusgrå	Nej

Katalognummer	Rackbredd	Typ	Färgkod	Färg	Snabbleverans
20850-331	42HP	Triangel	RAL 5007	Lysande blå	Nej
20850-299	42HP	Avrundad	RAL 5007	Lysande blå	Nej
20850-196	42HP	Triangel	RAL 7035	Ljusgrå	Nej
20850-191	63HP	Kvadrerad	RAL 7035	Ljusgrå	Nej
20850-332	63HP	Triangel	RAL 5007	Lysande blå	Nej
20850-315	42HP	Kvadrerad	RAL 5007	Lysande blå	Nej
20850-197	63HP	Triangel	RAL 7035	Ljusgrå	Nej
20850-300	63HP	Avrundad	RAL 5007	Lysande blå	Nej
20850-301	84HP	Avrundad	RAL 5007	Lysande blå	Nej
20850-185	63HP	Avrundad	RAL 7035	Ljusgrå	Nej
20850-186	84HP	Avrundad	RAL 7035	Ljusgrå	Nej
20850-198	84HP	Triangel	RAL 7035	Ljusgrå	Nej
20850-316	63HP	Kvadrerad	RAL 5007	Lysande blå	Nej
20850-317	84HP	Kvadrerad	RAL 5007	Lysande blå	Nej
20850-333	84HP	Triangel	RAL 5007	Lysande blå	Nej
20850-192	84HP	Kvadrerad	RAL 7035	Ljusgrå	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Storlek 28 HP och ytterligare färger på begäran.

Kan inte kombineras med fronthuven.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE