

PropacPRO komplett bordsväska, skärmad



nVent SCHROFFS PropacPRO-väska skyddar elektroniken för 19-tumsenheter som plug-in-enheter och euroboards. Formgjutna aluminiumramar och profilsidofaneler garanterar en robust lösning. Väskan har EMC-skärmning som standard.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Bordsväska, förkonfigurerad i enlighet med IEC 60297-3-101-19-2-2-2-tumskomponenter

Skärmad

Ventilationshål i basplattan

Bakpanel med ventilationshål

IP 20 i enlighet med IEC 60529

Överensstämmer med din en 62368-1

SPECIFIKATIONER

Statisk belastning:	25kg
Produkttyp:	Väska
Typ:	Väska för komponenter på 19 tum
Produktfamilj:	PropacPRO
EMC-skärmning:	Ja

Table 1/3

Katalognummer	Rackhöjd	Rackbredd	Djup	Förpackningskvantitet	Användbar höjd	Användbar bredd
---------------	----------	-----------	------	-----------------------	----------------	-----------------

24576-101	3U	28HP	266mm	1	112.3mm	148mm
24576-102	3U	28HP	326mm	1	112.3mm	148mm
24576-103	3U	42HP	266mm	1	112.3mm	219mm
24576-104	3U	42HP	326mm	1	112.3mm	219mm
24576-105	3U	42HP	386mm	1	112.3mm	219mm
24576-106	3U	63HP	266mm	1	112.3mm	326mm
24576-107	3U	63HP	326mm	1	112.3mm	326mm
24576-108	3U	63HP	386mm	1	112.3mm	326mm
24576-109	3U	84HP	266mm	1	112.3mm	432mm
24576-110	3U	84HP	326mm	1	112.3mm	432mm
24576-111	3U	84HP	386mm	1	112.3mm	432mm
24576-112	3U	84HP	446mm	1	112.3mm	432mm
24576-113	3U	84HP	506mm	1	112.3mm	432mm
24576-121	6U	84HP	326mm	1	245.7mm	432mm
24576-122	6U	84HP	446mm	1	245.7mm	432mm

Table 2/3

Katalognummer	Främre ramkonstruktionen	Kylalternativ	Överensstämmer med.	Slutför	Höjd	Material
24576-101	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-101	Passiviserade, Pulverlackerad	155.5mm	Aluminium
24576-102	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-101	Passiviserade, Pulverlackerad	155.5mm	Aluminium

Katalognummer	Främre ramkonstruktion	Kylalternativ	Överensstämmer med.	Slutför	Höjd	Material
24576-103	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-101	Passiviserade, Pulverlackerad	155.5mm	Aluminium
24576-104	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-101	Passiviserade, Pulverlackerad	155.5mm	Aluminium
24576-105	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-101	Passiviserade, Pulverlackerad	155.5mm	Aluminium
24576-106	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-101	Passiviserade, Pulverlackerad	155.5mm	Aluminium
24576-107	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-101	Passiviserade, Pulverlackerad	155.5mm	Aluminium
24576-108	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-101	Passiviserade, Pulverlackerad	155.5mm	Aluminium
24576-109	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-101	Passiviserade, Pulverlackerad	155.5mm	Aluminium
24576-110	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-101	Passiviserade, Pulverlackerad	155.5mm	Aluminium
24576-111	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-101	Passiviserade, Pulverlackerad	155.5mm	Aluminium
24576-112	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-101	Passiviserade, Pulverlackerad	155.5mm	Aluminium
24576-113	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-101	Passiviserade, Pulverlackerad	155.5mm	Aluminium
24576-121	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-101	Passiviserade, Pulverlackerad	289mm	Aluminium
24576-122	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-101	Passiviserade, Pulverlackerad	289mm	Aluminium

Table 3/3

Katalognummer	Skyddsklass	Bredd	Snabbleverans
24576-101	IP20	185.9mm	Nej
24576-102	IP20	185.9mm	Nej
24576-103	IP20	257mm	Nej

Katalognummer	Skyddsklass	Bredd	Snabbleverans
24576-104	IP20	257mm	Nej
24576-105	IP20	257mm	Nej
24576-106	IP20	363.7mm	Nej
24576-107	IP20	363.7mm	Nej
24576-108	IP20	363.7mm	Nej
24576-109	IP20	470.3mm	Nej
24576-110	IP20	470.3mm	Nej
24576-111	IP20	470.3mm	Nej
24576-112	IP20	470.3mm	Nej
24576-113	IP20	470.3mm	Nej
24576-121	IP20	470.3mm	Nej
24576-122	IP20	470.3mm	Nej

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE