

PropacPRO bordsväska, oskärmad



nVent SCHROFFS PropacPRO-fodral skyddar elektroniken för 19-tums och enskilda elektroniska enheter. Formgjutna aluminiumramar och profilsidofaneler garanterar en robust lösning. Dessutom finns ett omfattande tillbehörssortiment tillgängligt.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Bordsväska för individuell montering

Ventilationshål i basplattan

Retrofitable EMC-avskärmning

Förberedd för jord/jordning

Överensstämmer med din en 62368-1

SPECIFIKATIONER

Produkttyp:	Väska
Typ:	Case för enskilda elektroniska komponenter
Produktfamilj:	PropacPRO

Table 1/3

Katalognummer	Rackhöjd	Rackbredd	Djup	Förpacknings vantitet	Användbar höjd	Användbar bredd
14576-267	4U	84HP	446mm	1	174mm	432mm

Katalognummer	Rackhöjd	Rackbredd	Djup	Förpackningskvantitet	Användbar höjd	Användbar bredd
14576-463	6U	84HP	326mm	1	262.8mm	432mm
14576-101	3U	28HP	266mm	1	130mm	148mm
14576-221	4U	42HP	266mm	1	174mm	219mm
14576-023	2U	42HP	326mm	1	85.1mm	219mm
14576-269	4U	84HP	506mm	1	174mm	432mm
14576-125	3U	42HP	386mm	1	130mm	219mm
14576-223	4U	42HP	326mm	1	174mm	219mm
14576-121	3U	42HP	266mm	1	130mm	219mm
14576-143	3U	63HP	326mm	1	130mm	326mm
14576-241	4U	63HP	266mm	1	174mm	326mm
14576-243	4U	63HP	326mm	1	174mm	326mm
14576-265	4U	84HP	386mm	1	174mm	432mm
14576-041	2U	63HP	266mm	1	85.1mm	326mm
14576-245	4U	63HP	386mm	1	174mm	326mm
14576-247	4U	63HP	446mm	1	174mm	326mm
14576-123	3U	42HP	326mm	1	130mm	219mm
14576-043	2U	63HP	326mm	1	85.1mm	326mm
14576-169	3U	84HP	506mm	1	130mm	432mm

Katalognummer	Rackhöjd	Rackbredd	Djup	Förpackningskvantitet	Användbar höjd	Användbar bredd
14576-167	3U	84HP	446mm	1	130mm	432mm
14576-145	3U	63HP	386mm	1	130mm	326mm
14576-021	2U	42HP	266mm	1	85.1mm	219mm
14576-465	6U	84HP	386mm	1	262.8mm	432mm
14576-165	3U	84HP	386mm	1	130mm	432mm
14576-141	3U	63HP	266mm	1	130mm	326mm
14576-103	3U	28HP	326mm	1	130mm	148mm
14576-467	6U	84HP	446mm	1	262.8mm	432mm
14576-163	3U	84HP	326mm	1	130mm	432mm
14576-045	2U	63HP	386mm	1	85.1mm	326mm
14576-161	3U	84HP	266mm	1	130mm	432mm
14576-469	6U	84HP	506mm	1	262.8mm	432mm

Table 2/3

Katalognummer	Främre ramkonstruktionen	Kylalternativ	Överensstämmer med.	EMC-skärmning	Slutför	Höjd
14576-267	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-101	Nej (kan eftermonteras)	Passiviserade, Pulverlackerad	200mm
14576-463	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-101	Nej (kan eftermonteras)	Passiviserade, Pulverlackerad	289mm
14576-101	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-101	Nej (kan eftermonteras)	Passiviserade, Pulverlackerad	155.5mm
14576-221	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-101	Nej (kan eftermonteras)	Passiviserade, Pulverlackerad	200mm

Katalognummer	Främre ramkonstruktion	Kylalternativ	Överensstämmer med.	EMC-skärmning	Slutför	Höjd
14576-023	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-101	Nej (kan eftermonteras)	Passiviserade, Pulverlackerad	111mm
14576-269	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-101	Nej (kan eftermonteras)	Passiviserade, Pulverlackerad	200mm
14576-125	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-101	Nej (kan eftermonteras)	Passiviserade, Pulverlackerad	155.5mm
14576-223	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-101	Nej (kan eftermonteras)	Passiviserade, Pulverlackerad	200mm
14576-121	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-101	Nej (kan eftermonteras)	Passiviserade, Pulverlackerad	155.5mm
14576-143	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-101	Nej (kan eftermonteras)	Passiviserade, Pulverlackerad	155.5mm
14576-241	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-101	Nej (kan eftermonteras)	Passiviserade, Pulverlackerad	200mm
14576-243	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-101	Nej (kan eftermonteras)	Passiviserade, Pulverlackerad	200mm
14576-265	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-101	Nej (kan eftermonteras)	Passiviserade, Pulverlackerad	200mm
14576-041	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-101	Nej (kan eftermonteras)	Passiviserade, Pulverlackerad	111mm
14576-245	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-101	Nej (kan eftermonteras)	Passiviserade, Pulverlackerad	200mm
14576-247	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-101	Nej (kan eftermonteras)	Passiviserade, Pulverlackerad	200mm
14576-123	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-101	Nej (kan eftermonteras)	Passiviserade, Pulverlackerad	155.5mm
14576-043	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-101	Nej (kan eftermonteras)	Passiviserade, Pulverlackerad	111mm
14576-169	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-101	Nej (kan eftermonteras)	Passiviserade, Pulverlackerad	155.5mm
14576-167	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-101	Nej (kan eftermonteras)	Passiviserade, Pulverlackerad	155.5mm
14576-145	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-101	Nej (kan eftermonteras)	Passiviserade, Pulverlackerad	155.5mm
14576-021	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-101	Nej (kan eftermonteras)	Passiviserade, Pulverlackerad	111mm

Katalognummer	Främre ramkonstruktion	Kylalternativ	Överensstämmer med.	EMC-skärmning	Slutför	Höjd
14576-465	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-101	Nej (kan eftermonteras)	Passiviserade, Pulverlackerad	289mm
14576-165	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-101	Nej (kan eftermonteras)	Passiviserade, Pulverlackerad	155.5mm
14576-141	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-101	Nej (kan eftermonteras)	Passiviserade, Pulverlackerad	155.5mm
14576-103	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-101	Nej (kan eftermonteras)	Passiviserade, Pulverlackerad	155.5mm
14576-467	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-101	Nej (kan eftermonteras)	Passiviserade, Pulverlackerad	289mm
14576-163	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-101	Nej (kan eftermonteras)	Passiviserade, Pulverlackerad	155.5mm
14576-045	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-101	Nej (kan eftermonteras)	Passiviserade, Pulverlackerad	111mm
14576-161	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-101	Nej (kan eftermonteras)	Passiviserade, Pulverlackerad	155.5mm
14576-469	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-101	Nej (kan eftermonteras)	Passiviserade, Pulverlackerad	289mm

Table 3/3

Katalognummer	Material	Skyddsklass	Statisk belastning	Bredd	Snabbleverans
14576-267	Aluminium	IP20	25kg	470.3mm	Nej
14576-463	Aluminium	IP20	25kg	470.3mm	Nej
14576-101	Aluminium	IP20	25kg	185.9mm	Nej
14576-221	Aluminium	IP20	25kg	257mm	Nej
14576-023	Aluminium	IP20	25kg	257mm	Nej
14576-269	Aluminium	IP20	25kg	470.3mm	Nej
14576-125	Aluminium	IP20	25kg	257mm	Nej

Katalognummer	Material	Skyddsklass	Statisk belastning	Bredd	Snabbleverans
14576-223	Aluminium	IP20	25kg	257mm	Nej
14576-121	Aluminium	IP20	25kg	257mm	Nej
14576-143	Aluminium	IP20	25kg	363.7mm	Nej
14576-241	Aluminium	IP20	25kg	363.7mm	Nej
14576-243	Aluminium	IP20	25kg	363.7mm	Nej
14576-265	Aluminium	IP20	25kg	470.3mm	Nej
14576-041	Aluminium	IP20	25kg	363.7mm	Nej
14576-245	Aluminium	IP20	25kg	363.7mm	Nej
14576-247	Aluminium	IP20	25kg	363.7mm	Nej
14576-123	Aluminium	IP20	25kg	257mm	Nej
14576-043	Aluminium	IP20	25kg	363.7mm	Nej
14576-169	Aluminium	IP20	25kg	470.3mm	Nej
14576-167	Aluminium	IP20	25kg	470.3mm	Nej
14576-145	Aluminium	IP20	25kg	363.7mm	Nej
14576-021	Aluminium	IP20	25kg	257mm	Nej
14576-465	Aluminium	IP20	25kg	470.3mm	Nej
14576-165	Aluminium	IP20	25kg	470.3mm	Nej
14576-141	Aluminium	IP20	25kg	363.7mm	Nej

Katalognummer	Material	Skyddsklass	Statisk belastning	Bredd	Snabbleverans
14576-103	Aluminium	IP20	25kg	185.9mm	Nej
14576-467	Aluminium	IP20	25kg	470.3mm	Nej
14576-163	Aluminium	IP20	25kg	470.3mm	Nej
14576-045	Aluminium	IP20	25kg	363.7mm	Nej
14576-161	Aluminium	IP20	25kg	470.3mm	Nej
14576-469	Aluminium	IP20	25kg	470.3mm	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Väska, 2 U med sidopanel för tippbart bärhandtag på begäran.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE