


PropacPRO EMC-bakpanel, full bredd



EMC-bakpanelen, full bredd för PropacPRO-fodral, monteras på väskans ram. Den har ingen perforering. Skärmningen görs med textil EMC packningar.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Alu panel, 1,5 mm, med fäste för jordning/jord

Monteras på väskan (vänster, höger)

Utan perforering

SPECIFIKATIONER

Material:	Aluminium
Slutför:	Anodiserad; Passiviserade
Fungerar med.:	Fall
Produktfamilj:	PropacPRO
Typ:	Bakre panel
Produkttyp:	Sidopanel

Table 1/1

Katalognummer	Rackhöjd	Rackbredd	Förpackningskvantitet	Snabbleverans
24576-244	2U	42HP	1	Nej
24576-247	3U	28HP	1	Nej

Katalognummer	Rackhöjd	Rackbredd	Förpackningskvantitet	Snabbleverans
24576-248	3U	42HP	1	Nej
24576-245	2U	63HP	1	Nej
24576-252	4U	42HP	1	Nej
24576-249	3U	63HP	1	Nej
24576-250	3U	84HP	1	Nej
24576-253	4U	63HP	1	Nej
24576-254	4U	84HP	1	Nej
24576-258	6U	84HP	1	Nej

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE