

PropacPRO bärbar väska, oskärmad



nVent SCHROFFS PropacPRO-fodral skyddar elektroniken för 19-tums och enskilda elektroniska enheter. Formgjutna aluminiumramar och profilsidofaneler garanterar en robust lösning. Dessutom är väskan förberedd för montering av ett tippbart bärhandtag, som ingår i det omfattande tillbehörssortimentet.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Bordsväska för individuell montering

Förberedd med hål för montering av tippbart bärhandtag

Retrofitable EMC-avskärmning

Ventilationshål i basplattan

IP 20 i enlighet med IEC 60529

Förberedd för jord/jordning

Överensstämmer med din en 62368-1

SPECIFIKATIONER

Produkttyp:	Väska
Typ:	Case för enskilda elektroniska komponenter
Produktfamilj:	PropacPRO

Table 1/3

Katalognummer	Rackhöjd	Rackbredd	Djup	Förpackningskvantitet	Användbar höjd	Användbar bredd
---------------	----------	-----------	------	-----------------------	----------------	-----------------

14577-123	3U	42HP	326mm	1	130mm	219mm
14577-125	3U	42HP	386mm	1	130mm	219mm
14577-143	3U	63HP	326mm	1	130mm	326mm
14577-145	3U	63HP	386mm	1	130mm	326mm
14577-163	3U	84HP	326mm	1	130mm	432mm
14577-165	3U	84HP	386mm	1	130mm	432mm
14577-223	4U	42HP	326mm	1	174mm	219mm
14577-243	4U	63HP	326mm	1	174mm	326mm
14577-245	4U	63HP	386mm	1	174mm	326mm
14577-265	4U	84HP	386mm	1	174mm	432mm

Table 2/3

Katalognummer	Främre ramkonstruktion	Kylalternativ	Överensstämmer med.	EMC-skärmning	Slutför	Höjd
14577-123	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-101	Nej (kan eftermonteras)	Passiviserade, Pulverlackerad	155.5mm
14577-125	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-101	Nej (kan eftermonteras)	Passiviserade, Pulverlackerad	155.5mm
14577-143	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-101	Nej (kan eftermonteras)	Passiviserade, Pulverlackerad	155.5mm
14577-145	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-101	Nej (kan eftermonteras)	Passiviserade, Pulverlackerad	155.5mm
14577-163	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-101	Nej (kan eftermonteras)	Passiviserade, Pulverlackerad	155.5mm
14577-165	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-101	Nej (kan eftermonteras)	Passiviserade, Pulverlackerad	155.5mm
14577-223	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-101	Nej (kan eftermonteras)	Passiviserade, Pulverlackerad	200mm

Katalognummer	Främre ramkonstruktion	Kylalternativ	Överensstämmer med.	EMC-skärmning	Slutför	Höjd
14577-243	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-101	Nej (kan eftermonteras)	Passiviserade, Pulverlackerad	200mm
14577-245	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-101	Nej (kan eftermonteras)	Passiviserade, Pulverlackerad	200mm
14577-265	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-101	Nej (kan eftermonteras)	Passiviserade, Pulverlackerad	200mm

Table 3/3

Katalognummer	Material	Skyddsklass	Statisk belastning	Bredd	Snabbleverans
14577-123	Aluminium	IP20	25kg	257mm	Nej
14577-125	Aluminium	IP20	25kg	257mm	Nej
14577-143	Aluminium	IP20	25kg	363.7mm	Nej
14577-145	Aluminium	IP20	25kg	363.7mm	Nej
14577-163	Aluminium	IP20	25kg	470.3mm	Nej
14577-165	Aluminium	IP20	25kg	470.3mm	Nej
14577-223	Aluminium	IP20	25kg	257mm	Nej
14577-243	Aluminium	IP20	25kg	363.7mm	Nej
14577-245	Aluminium	IP20	25kg	363.7mm	Nej
14577-265	Aluminium	IP20	25kg	470.3mm	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Beställ TIP Up bärhandtag separat.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation,

missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE