


PropacPRO bakpanel, full bredd, oskärmad

Den bakre panelen, full bredd för PropacPRO Case monteras på ramen av fodralet. Med eller utan ventilerade luckor.



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Aluminiumpanel, 2,0 mm (84 hk 2,5 mm)

Montering med stödfäste på väskan (höger och vänster)

SPECIFIKATIONER

Material:	Aluminium
Slutför:	Anodiserad
Fungerar med.:	Fall
Produktfamilj:	PropacPRO
Typ:	Bakre panel
Produkttyp:	Sidopanel

Table 1/1

Katalognummer	Rackhöjd	Rackbredd	Designfunktion	Förpackningskvantitet	Snabbleverans
24576-144	2U	42HP	Perforerad	1	Nej
24576-044	2U	42HP	Ej perforerad	1	Nej
24576-047	3U	28HP	Ej perforerad	1	Nej

Katalognummer	Rackhöjd	Rackbredd	Designfunktion	Förpackningskvantitet	Snabbleverans
24576-147	3U	28HP	Perforerad	1	Nej
24576-145	2U	63HP	Perforerad	1	Nej
24576-048	3U	42HP	Ej perforerad	1	Nej
24576-148	3U	42HP	Perforerad	1	Nej
24576-045	2U	63HP	Ej perforerad	1	Nej
24576-149	3U	63HP	Perforerad	1	Nej
24576-052	4U	42HP	Ej perforerad	1	Nej
24576-146	2U	84HP	Perforerad	1	Nej
24576-152	4U	42HP	Perforerad	1	Nej
24576-049	3U	63HP	Ej perforerad	1	Nej
24576-046	2U	84HP	Ej perforerad	1	Nej
24576-153	4U	63HP	Perforerad	1	Nej
24576-053	4U	63HP	Ej perforerad	1	Nej
24576-150	3U	84HP	Perforerad	1	Nej
24576-050	3U	84HP	Ej perforerad	1	Nej
24576-154	4U	84HP	Perforerad	1	Nej
24576-054	4U	84HP	Ej perforerad	1	Nej
24576-158	6U	84HP	Perforerad	1	Nej

Katalognummer	Rackhöjd	Rackbredd	Designfunktion	Förpackningskvantitet	Snabbleverans
24576-058	6U	84HP	Ej perforerad	1	Nej

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE