


PropacPRO tipphandtag



Tippbart bärhandtag.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Lastkapacitet 20 kg

Kan låsas i steg om 30 grader

Med pulverlackerad bärstång

Handtaget gör det möjligt för en användare att ha en bättre sikt till framsidan av fallet vid användning av skrivbordet

SPECIFIKATIONER

Material:	Aluminium; Zinklegering
Fungerar med.:	Fall
Produkttyp:	Handtag
Produktfamilj:	PropacPRO

Table 1/1

Katalognummer	Rackbredd	Förpackningskvantitet	Handtagstyp	Snabbleverans
24576-071	42HP	1	Tippbart handtag	Nej
24576-072	63HP	1	Tippbart handtag	Nej

Katalognummer	Rackbredd	Förpackningskvantitet	Handtagstyp	Snabbleverans
24576-073	84HP	1	Tippbart handtag	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Hål i sidopanelen måste borraras för att det ska gå att montera det tippbara bärhandtaget.

Välj de förkonfigurerade PropacPRO-väskorna med hål för tippbart bärhandtag.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE