

PSU 19-tums linjär AC/DC-regulator, dubbel

Linjär regulator för applikation som endast tillåter en mycket låg ljudnivå vid utgångarna.



CERTIFIERINGAR



DESIGN

2 utspänningar, galvaniskt separerade

Hög kontrollnoggrannhet, låg återstående rippel och mycket låg interferens

Nät-/nätspänning 230 V AC (kan växlas till 115 V AC med konverteringssats för nät-/nätspänning)

Lämplig för medicinska tillämpningar (8 mm säkerhetsavstånd)

SPECIFIKATIONER

Table 1/3

Katalognummer	Typ	Inspänning AC	Ström	Antal utspänningar	Spänning 1	Nuvarande 1
13105-018	19-tums linjär regulator	230V	12W	2	15V	0.4A
13105-017	19-tums linjär regulator	230V	10W	2	12V	0.4A
13105-022	19-tums linjär regulator	230V	24W	2	12V	1A

Katalognummer	Typ	Inspänning AC	Ström	Antal utspänningar	Spänning 1	Nuvarande 1
13105-023	19-tums linjär regulator	230V	30W	2	15V	1A
13105-029	19-tums linjär regulator	230V	58W	2	24V	1.2A
13105-028	19-tums linjär regulator	230V	45W	2	15V	1.5A
13105-021	19-tums linjär regulator	230V	14W	2	5V	1.4A
13105-027	19-tums linjär regulator	230V	36W	2	12V	1.5A

Table 2/3

Katalognummer	Spänning 2	Nuvarande 2	Rackhöjd	Rackbredd	Djup	Förpackningskvantitet
13105-018	15V	0.4A	3U	6HP	171.93mm	1
13105-017	12V	0.4A	3U	6HP	171.93mm	1
13105-022	12V	1A	3U	10HP	171.93mm	1
13105-023	15V	1A	3U	10HP	171.93mm	1
13105-029	24V	1.2A	3U	14HP	171.93mm	1
13105-028	15V	1.5A	3U	14HP	171.93mm	1
13105-021	5V	1.4A	3U	10HP	171.93mm	1
13105-027	12V	1.5A	3U	14HP	171.93mm	1

Table 3/3

Katalognummer	Certifieringar	Snabbleverans
13105-018	EN 62368-1, RoHS, CE	Nej
13105-017	EN 62368-1, RoHS, CE	Nej

Katalognummer	Certifieringar	Snabbleverans
13105-022	CE, RoHS	Nej
13105-023	CE, RoHS	Nej
13105-029	CE, RoHS	Nej
13105-028	RoHS, CE	Nej
13105-021	RoHS, CE	Nej
13105-027	RoHS, CE	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Beställ frontpanel separat.

Utdata vid ta= 0 ... 50 OC

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE