

PSU 19-tums linjär AC/DC-regulator, enkel

Linjär regulator för tillämpningar som kräver mycket låg utgående ljudnivå.



CERTIFIERINGAR



DESIGN

1 utspänning

Hög kontrollnoggrannhet, låg återstående rippel och låg störning

Nät-/nätspänning 230 V AC (kan växlas till 115 V AC med konverteringssats för nät-/nätspänning)

Lämplig för medicinska tillämpningar (8 mm säkerhetsavstånd)

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Typ	Inspänning AC	Ström	Antal utspänningar	Spänning 1	Nuvarande 1
13105-004	19-tums linjär regulator	230V	16W	1	24V	0.6A
13105-003	19-tums linjär regulator	230V	15W	1	15V	1A
13105-001	19-tums linjär regulator	230V	8W	1	5V	1.5A

Katalognummer	Typ	Inspänning AC	Ström	Antal utspänningar	Spänning 1	Nuvarande 1
13105-002	19-tums linjär regulator	230V	13W	1	12V	1.1A
13105-006	19-tums linjär regulator	230V	20W	1	5V	4A
13105-007	19-tums linjär regulator	230V	31W	1	12V	2.8A
13105-008	19-tums linjär regulator	230V	33W	1	15V	2.2A
13105-009	19-tums linjär regulator	230V	36W	1	24V	1.5A
13105-011	19-tums linjär regulator	230V	30W	1	5V	6A
13105-012	19-tums linjär regulator	230V	50W	1	12V	4.2A
13105-013	19-tums linjär regulator	230V	53W	1	15V	3.5A
13105-014	19-tums linjär regulator	230V	60W	1	24V	2.5A

Table 2/2

Katalognummer	Rackhöjd	Rackbredd	Djup	Förpackningskvantitet	Certifieringar	Snabbleverans
13105-004	3U	6HP	171.93mm	1	CE, EN 62368-1, RoHS	Nej
13105-003	3U	6HP	171.93mm	1	RoHS, CE, EN 62368-1	Nej
13105-001	3U	6HP	171.93mm	1	RoHS, CE, EN 62368-1	Nej
13105-002	3U	6HP	171.93mm	1	CE, EN 62368-1, RoHS	Nej
13105-006	3U	10HP	171.93mm	1	RoHS, CE	Nej
13105-007	3U	10HP	171.93mm	1	CE, RoHS	Nej
13105-008	3U	10HP	171.93mm	1	RoHS, CE	Nej

Katalognummer	Rackhöjd	Rackbredd	Djup	Förpackningskvantitet	Certifieringar	Snabbleverans
13105-009	3U	10HP	171.93mm	1	CE, RoHS	Nej
13105-011	3U	14HP	171.93mm	1	RoHS, CE	Nej
13105-012	3U	14HP	171.93mm	1	CE, RoHS	Nej
13105-013	3U	14HP	171.93mm	1	RoHS, CE	Nej
13105-014	3U	14HP	171.93mm	1	CE, RoHS	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Beställ frontpanel separat.

Utdata vid ta= 0 ... 50 OC

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE