

PSU 19-tums AC/DC, Maxpower 100 W, dubbel



Pluggbara 19-tums nätaggregat med H15-kontakt för fläktlösa tillämpningar. Med ett brett växelströmsingång och två utgångsspänningar.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Brett inspänningsområde 90 ... 254 VAC och 100... 360 V DC med aktiv effektfaktorkorrigerings (PFC)

2 utspänningar

Hög effekttäthet

Verkningsgrad upp till 80 %

SPECIFIKATIONER

Table 1/3

Katalognummer	Typ	Inspänning AC	Ström	Antal utspänningar	Spänning 1	Nuvarande 1
13100-116	19-tums switchat läge	90 – 264V	102W	2	15V	3.4A
13100-114	19-tums switchat läge	90 – 264V	93W	2	5V	9A
13100-115	19-tums switchat läge	90 – 264V	101W	2	12V	4.2A

Katalognummer	Typ	Inspänning AC	Ström	Antal utspänningar	Spänning 1	Nuvarande 1
13100-112	19-tums switchat läge	90 – 264V	93W	2	5V	9A

Table 2/3

Katalognummer	Spänning 2	Nuvarande 2	Rackhöjd	Rackbredd	Djup	Förpackningskvantitet
13100-116	15V	3.4A	3U	8HP	171.93mm	1
13100-114	24V	2A	3U	8HP	171.93mm	1
13100-115	12V	4.2A	3U	8HP	171.93mm	1
13100-112	12V	4A	3U	8HP	171.93mm	1

Table 3/3

Katalognummer	Certifieringar	Snabbleverans
13100-116	RoHS, CE, UR	Nej
13100-114	RoHS, CE, UR	Nej
13100-115	CE, UR, RoHS	Nej
13100-112	CE, CSA, RoHS	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Beställ frontpanel separat.

Utgångsdata vid nätspänning > 190 V AC, $t_a = 0 \dots 50 \text{ }^{\circ}\text{C}$

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE