

PSU 19-tums AC/DC Maxpower 180 W, enkel



Pluggbara 19-tums nätaggregat med H15-kontakt för fläktlösa tillämpningar. Med ett brett växelströmsingång och en utspänning.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Brett inspänningsområde 90 ... 254 VAC och 100... 360 V DC med aktiv effektfaktorkorrigerings (PFC)

1 utspänning

Signalering: Utspänning OK

Verkningsgrad upp till 87 %

Integrerad aktiv fränkoppling för redundansdrift

CSB (Active Current Share Bus)

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Typ	Inspänning AC	Ström	Antal utspänningar	Spänning 1	Nuvarande 1
13100-152	19-tums switchat läge	90 – 264V	165W	1	15V	11A
13100-151	19-tums switchat läge	90 – 264V	156W	1	12V	13A

Katalognummer	Typ	Inspänning AC	Ström	Antal utspänningar	Spänning 1	Nuvarande 1
13100-150	19-tums switchat läge	90 – 264V	150W	1	5V	30A
13100-153	19-tums switchat läge	90 – 264V	168W	1	24V	7A

Table 2/2

Katalognummer	Rackhöjd	Rackbredd	Förpackningskvantitet	Snabbleverans
13100-152	3U	8HP	1	Nej
13100-151	3U	8HP	1	Nej
13100-150	3U	8HP	1	Nej
13100-153	3U	8HP	1	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Beställ frontpanel separat.

Utgångsdata för nätspänning > 190 V AC, ta = 0 ... 50 OC

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE