

PSU 19-tums DC/DC CoolPower 100 W, enkel



Pluggbara 19-tums nätaggregat med H15-kontakt för fläktlösa tillämpningar.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Brett inspänningsområde från 20 till 72 VDC

Galvanisk separation mellan primär- och sekundärkretsar

Hög effekttäthet

Extern PÅ/AV

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Typ	Inspänning DC	Ström	Antal utspänningar	Spänning 1	Nuvarande 1
13103-003	19-tums DC/DC-omvandlare	20 – 72V	102W	1	12V	8.5A
13103-004	19-tums DC/DC-omvandlare	20 – 72V	100W	1	15V	6.7A
13103-002	19-tums DC/DC-omvandlare	20 – 72V	100W	1	5V	20A

Table 2/2

Katalognummer	Rackhöjd	Rackbredd	Djup	Förpackningskvantitet	Snabbleverans
13103-003	3U	6HP	171.93mm	1	Nej
13103-004	3U	6HP	171.93mm	1	Nej
13103-002	3U	6HP	171.93mm	1	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Beställ frontpanel separat.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE