

PSU-frontpanel



Frontpanel för nVent SCHROFFS 19-tums kompatibla nätaggregat. Platt frontpanel med vertikala spår för EMC-kontaktlistor i rostfritt stål.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Frontpanel, Al, främre anodiserad, bakre ledande, med vertikala spår för EMC-kontaktlistor

SPECIFIKATIONER

Tillbehörstyp: Frontpanel

Table 1/2

Katalognummer	Material	Främre finish	Bakre finish	Behandlade kanter	Rackhöjd	Höjd
21006-959	Aluminium	Anodiserad	Ledande	Nej	3U	128.4mm
21006-943	Aluminium	Anodiserad	Ledande	Nej	3U	128.4mm

Katalognummer	Material	Främre finish	Bakre finish	Behandlade kanter	Rackhöjd	Höjd
21006-955	Aluminium	Anodiserad	Ledande	Nej	3U	128.4mm
21006-957	Aluminium	Anodiserad	Ledande	Nej	3U	128.4mm
21006-954	Aluminium	Anodiserad	Ledande	Nej	3U	128.4mm
21006-956	Aluminium	Anodiserad	Ledande	Nej	3U	128.4mm
21005-476	Aluminium	Anodiserad	Ledande	Nej	3U	128.4mm
21006-945	Aluminium	Anodiserad	Ledande	Nej	3U	128.4mm
21005-475	Aluminium	Anodiserad	Ledande	Nej	3U	128.4mm
31006-677	Aluminium	Anodiserad	Ledande	Nej	3U	128.4mm
21005-470	Aluminium	Anodiserad	Ledande	Nej	3U	128.4mm
21005-473	Aluminium	Anodiserad	Ledande	Nej	3U	128.4mm
21005-477	Aluminium	Anodiserad	Ledande	Nej	3U	128.4mm
21005-451	Aluminium	Anodiserad	Ledande	Nej	3U	128.4mm
21005-474	Aluminium	Anodiserad	Ledande	Nej	3U	128.4mm
21005-439	Aluminium	Anodiserad	Ledande	Nej	3U	128.4mm
21005-478	Aluminium	Anodiserad	Ledande	Nej	3U	128.4mm

Table 2/2

Katalognummer	Rackbredd	Bredd	Djup	Förpackningsk vantitet	Slutför	Snabbleverans
21006-959	3HP	14.9mm	2.5mm	1	Anodiserad	Nej

Katalognummer	Rackbredd	Bredd	Djup	Förpackningskvantitet	Slutför	Snabbleverans
21006-943	6HP	30.14mm	2.5mm	1	Anodiserad	Nej
21006-955	6HP	30.14mm	2.5mm	1	Anodiserad	Nej
21006-957	6HP	30.14mm	2.5mm	1	Anodiserad	Nej
21006-954	6HP	30.14mm	2.5mm	1	Anodiserad	Nej
21006-956	6HP	30.14mm	2.5mm	1	Anodiserad	Nej
21005-476	6HP	30.14mm	2.5mm	1	Anodiserad	Nej
21006-945	8HP	40.3mm	2.5mm	1	Anodiserad	Nej
21005-475	6HP	30.14mm	2.5mm	1	Anodiserad	Nej
31006-677	8HP	40.3mm	2.5mm	1	Anodiserad	Nej
21005-470	6HP	30.14mm	2.5mm	1	Anodiserad	Nej
21005-473	10HP	50.46mm	2.5mm	1	Anodiserad	Nej
21005-477	10HP	50.46mm	2.5mm	1	Anodiserad	Nej
21005-451	10HP	50.46mm	2.5mm	1	Anodiserad	Nej
21005-474	14HP	70.78mm	2.5mm	1	Anodiserad	Nej
21005-439	14HP	70.78mm	2.5mm	1	Anodiserad	Nej
21005-478	14HP	70.78mm	2.5mm	1	Anodiserad	Nej

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE