


RatiopacPRO 19-tums väska, eftermonteringsbar skärmning med handtag



nVent SCHROFFS RatiopacPRO-hölje skyddar elektroniken för 19-tums och enskilda elektroniska enheter. Det här flexibla och robusta fodralet är enkelt att konvertera från en stationär dator till en 19-tums rackmonterad väska och har fyra olika stilalternativ. Denna version av fodralet har främre handtag för enklare hantering av fodralet.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Väskor för individuell montering med 19-tums standardkomponenter eller specifik invändig montering, t.ex. med monteringsplatta

Utformad för insticks-/utdragningshandtag i enlighet med IEC 60297-3-102 och IEEE 1101,10 för CompactPCI- och VME64x-tillämpningar

Version med främre handtag

Eftermonteringsbar EMC-avskärmning

För bräddjup 160 mm, 220 mm, 280 mm och 340 mm (beroende på höljets djup)

Symmetrisk design, identisk fram- och baksida

Inga synliga skruvar; beklädnadsdelar kan tas bort utan verktyg

Överensstämmer med din en 62368-1

SPECIFIKATIONER

- Produkttyp:** Väska
- Produktfamilj:** RatiopacPRO

Table 1/3

Katalognummer	Rackhöjd	Rackbredd	Djup	Förpackningskvantitet	Användbar höjd	Användbar bredd
24571-839	6U	84HP	435.5mm	1	245.7mm	432mm
24571-840	6U	84HP	495.5mm	1	245.7mm	432mm
24572-213	5U	28HP	255.5mm	1	201.25mm	148mm
24572-216	5U	28HP	315.5mm	1	201.25mm	148mm
24572-225	5U	42HP	255.5mm	1	201.25mm	219mm
24572-228	5U	42HP	315.5mm	1	201.25mm	219mm
24572-229	5U	42HP	375.5mm	1	201.25mm	219mm
24572-237	5U	63HP	255.5mm	1	201.25mm	326mm
24572-240	5U	63HP	315.5mm	1	201.25mm	326mm
24572-241	5U	63HP	375.5mm	1	201.25mm	326mm
24572-249	5U	84HP	255.5mm	1	201.25mm	432mm
24572-252	5U	84HP	315.5mm	1	201.25mm	432mm
24572-253	5U	84HP	375.5mm	1	201.25mm	432mm
24572-254	5U	84HP	435.5mm	1	201.25mm	432mm
24572-255	5U	84HP	495.5mm	1	201.25mm	432mm
24572-357	5U	28HP	255.5mm	1	201.25mm	148mm
24572-360	5U	28HP	315.5mm	1	201.25mm	148mm
24572-369	5U	42HP	255.5mm	1	201.25mm	219mm

Katalognummer	Rackhöjd	Rackbredd	Djup	Förpackningskvantitet	Användbar höjd	Användbar bredd
24572-372	5U	42HP	315.5mm	1	201.25mm	219mm
24572-373	5U	42HP	375.5mm	1	201.25mm	219mm
24572-381	5U	63HP	255.5mm	1	201.25mm	326mm
24572-384	5U	63HP	315.5mm	1	201.25mm	326mm
24572-385	5U	63HP	375.5mm	1	201.25mm	326mm
24572-393	5U	84HP	255.5mm	1	201.25mm	432mm
24572-396	5U	84HP	315.5mm	1	201.25mm	432mm
24572-397	5U	84HP	375.5mm	1	201.25mm	432mm
24572-398	5U	84HP	435.5mm	1	201.25mm	432mm
24572-399	5U	84HP	495.5mm	1	201.25mm	432mm
24572-720	2U	42HP	248.74mm	1	88.1mm	213.94mm
24572-723	2U	42HP	248.74mm	1	88.1mm	213.94mm
24572-730	2U	63HP	355.42mm	1	88.1mm	320.62mm
24572-733	2U	63HP	35.42mm	1	88.1mm	32.62mm
24571-702	3U	28HP	255.5mm	1	112.3mm	148mm
24571-705	3U	28HP	315.5mm	1	112.3mm	148mm
24571-714	3U	42HP	255.5mm	1	112.3mm	219mm
24571-717	3U	42HP	315.5mm	1	112.3mm	219mm

Katalognummer	Rackhöjd	Rackbredd	Djup	Förpackningskvantitet	Användbar höjd	Användbar bredd
24571-718	3U	42HP	375.5mm	1	112.3mm	219mm
24571-726	3U	63HP	255.5mm	1	112.3mm	326mm
24571-729	3U	63HP	315.5mm	1	112.3mm	326mm
24571-730	3U	63HP	375.5mm	1	112.3mm	326mm
24571-738	3U	84HP	255.5mm	1	112.3mm	432mm
24571-741	3U	84HP	315.5mm	1	112.3mm	432mm
24571-742	3U	84HP	375.5mm	1	112.3mm	432mm
24571-743	3U	84HP	435.5mm	1	112.3mm	432mm
24571-744	3U	84HP	495.5mm	1	112.3mm	432mm
24571-750	4U	28HP	255.5mm	1	156.8mm	148mm
24571-753	4U	28HP	315.5mm	1	156.8mm	148mm
24571-762	4U	42HP	255.5mm	1	156.8mm	219mm
24571-765	4U	42HP	315.5mm	1	156.8mm	219mm
24571-766	4U	42HP	375.5mm	1	156.8mm	219mm
24571-774	4U	63HP	255.5mm	1	156.8mm	326mm
24571-777	4U	63HP	315.5mm	1	156.8mm	326mm
24571-778	4U	63HP	375.5mm	1	156.8mm	326mm
24571-786	4U	84HP	255.5mm	1	156.8mm	432mm

Katalognummer	Rackhöjd	Rackbredd	Djup	Förpackningskvantitet	Användbar höjd	Användbar bredd
24571-789	4U	84HP	315.5mm	1	156.8mm	432mm
24571-790	4U	84HP	375.5mm	1	156.8mm	432mm
24571-791	4U	84HP	435.5mm	1	156.8mm	432mm
24571-792	4U	84HP	495.5mm	1	156.8mm	432mm
24571-798	6U	28HP	255.5mm	1	245.7mm	148mm
24571-801	6U	28HP	315.5mm	1	245.7mm	148mm
24571-810	6U	42HP	255.5mm	1	245.7mm	219mm
24571-813	6U	42HP	315.5mm	1	245.7mm	219mm
24571-814	6U	42HP	375.5mm	1	245.7mm	219mm
24571-822	6U	63HP	255.5mm	1	245.7mm	326mm
24571-825	6U	63HP	315.5mm	1	245.7mm	326mm
24571-826	6U	63HP	375.5mm	1	245.7mm	326mm
24571-834	6U	84HP	255.5mm	1	245.7mm	432mm
24571-837	6U	84HP	315.5mm	1	245.7mm	432mm
24571-838	6U	84HP	375.5mm	1	245.7mm	432mm

Table 2/3

Katalognummer	Främre ramkonstruktion	Kylalternativ	Överensstämmer med.	EMC-skärmning	Slutför	Höjd
---------------	------------------------	---------------	---------------------	---------------	---------	------

24571-839	Handtag, Horisontella skenor	Nej	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Passiviserade, Pulverlackerad	265.9mm
24571-840	Handtag, Horisontella skenor	Nej	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Passiviserade, Pulverlackerad	265.9mm
24572-213	Handtag, Horisontella skenor	Nej	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Passiviserade, Pulverlackerad	221.5mm
24572-216	Handtag, Horisontella skenor	Nej	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Passiviserade, Pulverlackerad	221.5mm
24572-225	Handtag, Horisontella skenor	Nej	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Passiviserade, Pulverlackerad	221.5mm
24572-228	Handtag, Horisontella skenor	Nej	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Passiviserade, Pulverlackerad	221.5mm
24572-229	Handtag, Horisontella skenor	Nej	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Passiviserade, Pulverlackerad	221.5mm
24572-237	Handtag, Horisontella skenor	Nej	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Passiviserade, Pulverlackerad	221.5mm

24572-240	Handtag, Horisontella skenor	Nej	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Passiviserade, Pulverlackerad	221.5mm
24572-241	Handtag, Horisontella skenor	Nej	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Passiviserade, Pulverlackerad	221.5mm
24572-249	Handtag, Horisontella skenor	Nej	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Passiviserade, Pulverlackerad	221.5mm
24572-252	Handtag, Horisontella skenor	Nej	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Passiviserade, Pulverlackerad	221.5mm
24572-253	Handtag, Horisontella skenor	Nej	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Passiviserade, Pulverlackerad	221.5mm
24572-254	Handtag, Horisontella skenor	Nej	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Passiviserade, Pulverlackerad	221.5mm
24572-255	Handtag, Horisontella skenor	Nej	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Passiviserade, Pulverlackerad	221.5mm
24572-357	Handtag, Horisontella skenor	Nej	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Passiviserade, Pulverlackerad	221.5mm

24572-360	Handtag, Horisontella skenor	Nej	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Passiviserade, Pulverlackerad	221.5mm
24572-369	Handtag, Horisontella skenor	Nej	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Passiviserade, Pulverlackerad	221.5mm
24572-372	Handtag, Horisontella skenor	Nej	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Passiviserade, Pulverlackerad	221.5mm
24572-373	Handtag, Horisontella skenor	Nej	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Passiviserade, Pulverlackerad	221.5mm
24572-381	Handtag, Horisontella skenor	Nej	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Passiviserade, Pulverlackerad	221.5mm
24572-384	Handtag, Horisontella skenor	Nej	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Passiviserade, Pulverlackerad	221.5mm
24572-385	Handtag, Horisontella skenor	Nej	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Passiviserade, Pulverlackerad	221.5mm
24572-393	Handtag, Horisontella skenor	Nej	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Passiviserade, Pulverlackerad	221.5mm

24572-396	Handtag, Horisontella skenor	Nej	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Passiviserade, Pulverlackerad	221.5mm
24572-397	Handtag, Horisontella skenor	Nej	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Passiviserade, Pulverlackerad	221.5mm
24572-398	Handtag, Horisontella skenor	Nej	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Passiviserade, Pulverlackerad	221.5mm
24572-399	Handtag, Horisontella skenor	Nej	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Passiviserade, Pulverlackerad	221.5mm
24572-720	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Ja	Passiviserade, Pulverlackerad	88.1mm
24572-723	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Ja	Passiviserade, Pulverlackerad	88.1mm
24572-730	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Ja	Passiviserade, Pulverlackerad	88.1mm
24572-733	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Ja	Passiviserade, Pulverlackerad	88.1mm

24571-702	Handtag, Horisontella skenor	Nej	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Passiviserade, Pulverlackerad	132.6mm
24571-705	Handtag, Horisontella skenor	Nej	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Passiviserade, Pulverlackerad	132.6mm
24571-714	Handtag, Horisontella skenor	Nej	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Passiviserade, Pulverlackerad	132.6mm
24571-717	Handtag, Horisontella skenor	Nej	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Passiviserade, Pulverlackerad	132.6mm
24571-718	Handtag, Horisontella skenor	Nej	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Passiviserade, Pulverlackerad	132.6mm
24571-726	Handtag, Horisontella skenor	Nej	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Passiviserade, Pulverlackerad	132.6mm
24571-729	Handtag, Horisontella skenor	Nej	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Passiviserade, Pulverlackerad	132.6mm
24571-730	Handtag, Horisontella skenor	Nej	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Passiviserade, Pulverlackerad	132.6mm

24571-738	Handtag, Horisontella skenor	Nej	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Passiviserade, Pulverlackerad	132.6mm
24571-741	Handtag, Horisontella skenor	Nej	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Passiviserade, Pulverlackerad	132.6mm
24571-742	Handtag, Horisontella skenor	Nej	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Passiviserade, Pulverlackerad	132.6mm
24571-743	Handtag, Horisontella skenor	Nej	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Passiviserade, Pulverlackerad	132.6mm
24571-744	Handtag, Horisontella skenor	Nej	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Passiviserade, Pulverlackerad	132.6mm
24571-750	Handtag, Horisontella skenor	Nej	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Passiviserade, Pulverlackerad	177mm
24571-753	Handtag, Horisontella skenor	Nej	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Passiviserade, Pulverlackerad	177mm
24571-762	Handtag, Horisontella skenor	Nej	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Passiviserade, Pulverlackerad	177mm

24571-765	Handtag, Horisontella skenor	Nej	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Passiviserade, Pulverlackerad	177mm
24571-766	Handtag, Horisontella skenor	Nej	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Passiviserade, Pulverlackerad	177mm
24571-774	Handtag, Horisontella skenor	Nej	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Passiviserade, Pulverlackerad	177mm
24571-777	Handtag, Horisontella skenor	Nej	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Passiviserade, Pulverlackerad	177mm
24571-778	Handtag, Horisontella skenor	Nej	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Passiviserade, Pulverlackerad	177mm
24571-786	Handtag, Horisontella skenor	Nej	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Passiviserade, Pulverlackerad	177mm
24571-789	Handtag, Horisontella skenor	Nej	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Passiviserade, Pulverlackerad	177mm
24571-790	Handtag, Horisontella skenor	Nej	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Passiviserade, Pulverlackerad	177mm

24571-791	Handtag, Horisontella skenor	Nej	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Passiviserade, Pulverlackerad	177mm
24571-792	Handtag, Horisontella skenor	Nej	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Passiviserade, Pulverlackerad	177mm
24571-798	Handtag, Horisontella skenor	Nej	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Passiviserade, Pulverlackerad	265.9mm
24571-801	Handtag, Horisontella skenor	Nej	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Passiviserade, Pulverlackerad	265.9mm
24571-810	Handtag, Horisontella skenor	Nej	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Passiviserade, Pulverlackerad	265.9mm
24571-813	Handtag, Horisontella skenor	Nej	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Passiviserade, Pulverlackerad	265.9mm
24571-814	Handtag, Horisontella skenor	Nej	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Passiviserade, Pulverlackerad	265.9mm
24571-822	Handtag, Horisontella skenor	Nej	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Passiviserade, Pulverlackerad	265.9mm

24571-825	Handtag, Horisontella skenor	Nej	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Passiviserade, Pulverlackerad	265.9mm
24571-826	Handtag, Horisontella skenor	Nej	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Passiviserade, Pulverlackerad	265.9mm
24571-834	Handtag, Horisontella skenor	Nej	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Passiviserade, Pulverlackerad	265.9mm
24571-837	Handtag, Horisontella skenor	Nej	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Passiviserade, Pulverlackerad	265.9mm
24571-838	Handtag, Horisontella skenor	Nej	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Passiviserade, Pulverlackerad	265.9mm

Table 3/3

Katalognummer	Material	Skyddsklass	Statisk belastning	Typ	Bredd	Snabbleverans
24571-839	Aluminium	IP20	25kg	Case för enskilda elektroniska komponenter	448.9mm	Nej
24571-840	Aluminium	IP20	25kg	Case för enskilda elektroniska komponenter	448.9mm	Nej
24572-213	Aluminium	IP20	25kg	Case för enskilda elektroniska komponenter	164.4mm	Nej

Katalognummer	Material	Skyddsklass	Statisk belastning	Typ	Bredd	Snabbleverans
24572-216	Aluminium	IP20	25kg	Case för enskilda elektroniska komponenter	164.4mm	Nej
24572-225	Aluminium	IP20	25kg	Case för enskilda elektroniska komponenter	235.5mm	Nej
24572-228	Aluminium	IP20	25kg	Case för enskilda elektroniska komponenter	235.5mm	Nej
24572-229	Aluminium	IP20	25kg	Case för enskilda elektroniska komponenter	235.5mm	Nej
24572-237	Aluminium	IP20	25kg	Case för enskilda elektroniska komponenter	342.4mm	Nej
24572-240	Aluminium	IP20	25kg	Case för enskilda elektroniska komponenter	342.4mm	Nej
24572-241	Aluminium	IP20	25kg	Case för enskilda elektroniska komponenter	342.4mm	Nej
24572-249	Aluminium	IP20	25kg	Case för enskilda elektroniska komponenter	448.9mm	Nej
24572-252	Aluminium	IP20	25kg	Case för enskilda elektroniska komponenter	448.9mm	Nej
24572-253	Aluminium	IP20	25kg	Case för enskilda elektroniska komponenter	448.9mm	Nej
24572-254	Aluminium	IP20	25kg	Case för enskilda elektroniska komponenter	448.9mm	Nej

Katalognummer	Material	Skyddsklass	Statisk belastning	Typ	Bredd	Snabbleverans
24572-255	Aluminium	IP20	25kg	Case för enskilda elektroniska komponenter	448.9mm	Nej
24572-357	Aluminium	IP20	25kg	Case för enskilda elektroniska komponenter	164.4mm	Nej
24572-360	Aluminium	IP20	25kg	Case för enskilda elektroniska komponenter	164.4mm	Nej
24572-369	Aluminium	IP20	25kg	Case för enskilda elektroniska komponenter	235.5mm	Nej
24572-372	Aluminium	IP20	25kg	Case för enskilda elektroniska komponenter	235.5mm	Nej
24572-373	Aluminium	IP20	25kg	Case för enskilda elektroniska komponenter	235.5mm	Nej
24572-381	Aluminium	IP20	25kg	Case för enskilda elektroniska komponenter	342.4mm	Nej
24572-384	Aluminium	IP20	25kg	Case för enskilda elektroniska komponenter	342.4mm	Nej
24572-385	Aluminium	IP20	25kg	Case för enskilda elektroniska komponenter	342.4mm	Nej
24572-393	Aluminium	IP20	25kg	Case för enskilda elektroniska komponenter	448.9mm	Nej
24572-396	Aluminium	IP20	25kg	Case för enskilda elektroniska komponenter	448.9mm	Nej

Katalognummer	Material	Skyddsklass	Statisk belastning	Typ	Bredd	Snabbleverans
24572-397	Aluminium	IP20	25kg	Case för enskilda elektroniska komponenter	448.9mm	Nej
24572-398	Aluminium	IP20	25kg	Case för enskilda elektroniska komponenter	448.9mm	Nej
24572-399	Aluminium	IP20	25kg	Case för enskilda elektroniska komponenter	448.9mm	Nej
24572-720	Aluminium	IP20		Väska för komponenter på 19 tum	235.5mm	Nej
24572-723	Aluminium	IP20		Väska för komponenter på 19 tum	235.5mm	Nej
24572-730	Aluminium	IP20		Väska för komponenter på 19 tum	342.4mm	Nej
24572-733	Aluminium	IP20		Väska för komponenter på 19 tum	342.4mm	Nej
24571-702	Aluminium	IP20	25kg	Case för enskilda elektroniska komponenter	164.4mm	Nej
24571-705	Aluminium	IP20	25kg	Case för enskilda elektroniska komponenter	164.4mm	Nej
24571-714	Aluminium	IP20	25kg	Case för enskilda elektroniska komponenter	235.5mm	Nej
24571-717	Aluminium	IP20	25kg	Case för enskilda elektroniska komponenter	235.5mm	Nej
24571-718	Aluminium	IP20	25kg	Case för enskilda elektroniska komponenter	235.5mm	Nej

Katalognummer	Material	Skyddsklass	Statisk belastning	Typ	Bredd	Snabbleverans
24571-726	Aluminium	IP20	25kg	Case för enskilda elektroniska komponenter	342.4mm	Nej
24571-729	Aluminium	IP20	25kg	Case för enskilda elektroniska komponenter	342.4mm	Nej
24571-730	Aluminium	IP20	25kg	Case för enskilda elektroniska komponenter	342.4mm	Nej
24571-738	Aluminium	IP20	25kg	Case för enskilda elektroniska komponenter	448.9mm	Nej
24571-741	Aluminium	IP20	25kg	Case för enskilda elektroniska komponenter	448.9mm	Nej
24571-742	Aluminium	IP20	25kg	Case för enskilda elektroniska komponenter	448.9mm	Nej
24571-743	Aluminium	IP20	25kg	Case för enskilda elektroniska komponenter	448.9mm	Nej
24571-744	Aluminium	IP20	25kg	Case för enskilda elektroniska komponenter	448.9mm	Nej
24571-750	Aluminium	IP20	25kg	Case för enskilda elektroniska komponenter	164.4mm	Nej
24571-753	Aluminium	IP20	25kg	Case för enskilda elektroniska komponenter	164.4mm	Nej
24571-762	Aluminium	IP20	25kg	Case för enskilda elektroniska komponenter	235.5mm	Nej

Katalognummer	Material	Skyddsklass	Statisk belastning	Typ	Bredd	Snabbleverans
24571-765	Aluminium	IP20	25kg	Case för enskilda elektroniska komponenter	235.5mm	Nej
24571-766	Aluminium	IP20	25kg	Case för enskilda elektroniska komponenter	235.5mm	Nej
24571-774	Aluminium	IP20	25kg	Case för enskilda elektroniska komponenter	342.4mm	Nej
24571-777	Aluminium	IP20	25kg	Case för enskilda elektroniska komponenter	342.4mm	Nej
24571-778	Aluminium	IP20	25kg	Case för enskilda elektroniska komponenter	342.4mm	Nej
24571-786	Aluminium	IP20	25kg	Case för enskilda elektroniska komponenter	448.9mm	Nej
24571-789	Aluminium	IP20	25kg	Case för enskilda elektroniska komponenter	448.9mm	Nej
24571-790	Aluminium	IP20	25kg	Case för enskilda elektroniska komponenter	448.9mm	Nej
24571-791	Aluminium	IP20	25kg	Case för enskilda elektroniska komponenter	448.9mm	Nej
24571-792	Aluminium	IP20	25kg	Case för enskilda elektroniska komponenter	448.9mm	Nej
24571-798	Aluminium	IP20	25kg	Case för enskilda elektroniska komponenter	164.4mm	Nej

Katalognummer	Material	Skyddsklass	Statisk belastning	Typ	Bredd	Snabbleverans
24571-801	Aluminium	IP20	25kg	Case för enskilda elektroniska komponenter	164.4mm	Nej
24571-810	Aluminium	IP20	25kg	Case för enskilda elektroniska komponenter	235.5mm	Nej
24571-813	Aluminium	IP20	25kg	Case för enskilda elektroniska komponenter	235.5mm	Nej
24571-814	Aluminium	IP20	25kg	Case för enskilda elektroniska komponenter	235.5mm	Nej
24571-822	Aluminium	IP20	25kg	Case för enskilda elektroniska komponenter	342.4mm	Nej
24571-825	Aluminium	IP20	25kg	Case för enskilda elektroniska komponenter	342.4mm	Nej
24571-826	Aluminium	IP20	25kg	Case för enskilda elektroniska komponenter	342.4mm	Nej
24571-834	Aluminium	IP20	25kg	Case för enskilda elektroniska komponenter	448.9mm	Nej
24571-837	Aluminium	IP20	25kg	Case för enskilda elektroniska komponenter	448.9mm	Nej
24571-838	Aluminium	IP20	25kg	Case för enskilda elektroniska komponenter	448.9mm	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Modifieringar (specialfärger eller storlekar).

Anpassade lösningar (urtag i topplock, basplatta eller sidopaneler).

Monteringservice från 1 st.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE