

RatiopacPRO komplett skrivbordsväska, eftermonteringsbar skärmning



nVent SCHROFFS RatiopacPRO-hölje skyddar elektroniken för 19-tums och enskilda elektroniska enheter. Det här flexibla och robusta fodralet är enkelt att konvertera från en stationär dator till en 19-tums rackmonterad väska och har fyra olika stilalternativ. Denna version av fodralet ger en elegant design för skrivbordsprogram.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Bordsskåp med förkonfigurerade komponenter, i enlighet med IEC 60297-3-101; förberedd för 19-tums komponenter, t.ex. insticksenheter och eurokort

Utformad för insticks-/utdragningshandtag i enlighet med IEC 60297-3-102 och IEEE 1101,10 för CompactPCI- och VME64x-tillämpningar

Eftermonteringsbar EMC-avskärmning

Version med täcklistor

Ventilationsskåra i bottenplattan

Perforerad bakplåt

För bräddjup 160 mm, 220 mm, 280 mm och 340 mm (beroende på höljets djup)

Överensstämmer med din en 62368-1

SPECIFIKATIONER

Statisk belastning:	25kg
Produkttyp:	Väska
Typ:	Väska för komponenter på 19 tum

EMC-skydd: Nej (kan eftermonteras)

Produktfamilj: RatiopacPRO

Table 1/3

Katalognummer	Rackhöjd	Rackbredd	Djup	Antal i förpackningen	Användbar höjd	Användbar bredd
24572-001	3U	28HP	255.5mm	1	112.3mm	148mm
24572-002	3U	42HP	255.5mm	1	112.3mm	219mm
24572-003	3U	42HP	315.5mm	1	112.3mm	219mm
24572-004	3U	63HP	315.5mm	1	112.3mm	326mm
24572-005	3U	84HP	315.5mm	1	112.3mm	432mm
24572-006	3U	84HP	375.5mm	1	112.3mm	432mm
24572-007	3U	84HP	435.5mm	1	112.3mm	432mm
24572-015	6U	42HP	315.5mm	1	245.7mm	219mm
24572-016	6U	63HP	315.5mm	1	245.7mm	326mm
24572-017	6U	84HP	315.5mm	1	245.7mm	432mm
24572-018	6U	84HP	375.5mm	1	245.7mm	432mm
24572-019	6U	84HP	435.5mm	1	245.7mm	432mm

Table 2/3

Katalognummer	Frontramskonstruktion	Kylningsalternativ	Uppfyller	Yta	Höjd	Material
24572-001	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Nej	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Passiviserade, Pulverlackerad	132.6mm	Aluminium

Katalognummer	Frontramskonstruktion	Kylningsalternativ	Uppfyller	Yta	Höjd	Material
24572-002	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Nej	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Passiviserade, Pulverlackerad	132.6mm	Aluminium
24572-003	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Nej	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Passiviserade, Pulverlackerad	132.6mm	Aluminium
24572-004	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Nej	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Passiviserade, Pulverlackerad	132.6mm	Aluminium
24572-005	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Nej	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Passiviserade, Pulverlackerad	132.6mm	Aluminium
24572-006	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Nej	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Passiviserade, Pulverlackerad	132.6mm	Aluminium
24572-007	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Nej	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Passiviserade, Pulverlackerad	132.6mm	Aluminium
24572-015	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Nej	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Passiviserade, Pulverlackerad	265.9mm	Aluminium

Katalognummer	Frontramskonstruktion	Kylningsalternativ	Uppfyller	Yta	Höjd	Material
24572-016	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Nej	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Passiviserade, Pulverlackerad	265.9mm	Aluminium
24572-017	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Nej	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Passiviserade, Pulverlackerad	265.9mm	Aluminium
24572-018	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Nej	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Passiviserade, Pulverlackerad	265.9mm	Aluminium
24572-019	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Nej	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Passiviserade, Pulverlackerad	265.9mm	Aluminium

Table 3/3

Katalognummer	Kapslingsklass	Bredd	Snabbleverans
24572-001	IP20	164.4mm	Nej
24572-002	IP20	235.5mm	Nej
24572-003	IP20	235.5mm	Nej
24572-004	IP20	342.4mm	Nej
24572-005	IP20	448.9mm	Nej
24572-006	IP20	448.9mm	Nej
24572-007	IP20	448.9mm	Nej

Katalognummer	Kapslingsklass	Bredd	Snabbleverans
24572-015	IP20	235.5mm	Nej
24572-016	IP20	342.4mm	Nej
24572-017	IP20	448.9mm	Nej
24572-018	IP20	448.9mm	Nej
24572-019	IP20	448.9mm	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Modifieringar (specialfärger eller storlekar).

Anpassade lösningar (urtag i topplock, basplatta eller sidopaneler).

Monteringsservice från 1 st.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE