


RatiopacPRO Style, fram och bak Trim cirkulerande, Skruvlös Front



Det mångsidiga skrivbordsfodralet RatiopacPRO Style har en skyddande ramdesign, gummiremsor och olika konfigurationsalternativ.

De främre och bakre listerna med gummilist upptill och nedtill ger anslutningsskydd och integrerad staplingsfunktion. Den cirkulerade gummiremsdesignen skyddar hörnet och är idealisk för mindre mobilfodral. För större utrustning erbjuder det främre handtaget bekvämt bärbart och bakre anslutningsskydd.

RatiopacPRO Style är utformad för 19-tums komponenter med styrskenor eller egenutvecklade komponenter med monteringsplatta och tillgodoser dina specifika krav.

DESIGN

Skrivbordsfodral med skyddsramdesign och gummiremsor runt hela ramen för ännu mer skydd

Väska för komponenter på 19 tum (styrskenor) eller egenutvecklade komponenter (monteringsplatta)

För att etablera EMC-avskärmning måste ytterligare komponenter läggas till i kapslingen

Framsida för montering på frontpanel utan skruvar och baksida förberedd för standardmontering på frontpanel

Perforerad bottenkåpa för luftkylning

Inga synliga skruvar; beklädnadsdelar kan tas bort utan verktyg

För bräddjup 160 mm, 220 mm, 280 mm och 340 mm (beroende på höljets djup)

SPECIFIKATIONER

Produkttyp:	Väska
Typ:	Case för enskilda elektroniska komponenter
Produktfamilj:	RatiopacPRO Style

Table 1/3

Katalognummer	Rackhöjd	Rackbredd	Djup	Förpackningsvikt	Användbar höjd	Användbar bredd
24581-625	6U	42HP	354mm	1	245.7mm	213.9mm

Katalognummer	Rackhöjd	Rackbredd	Djup	Förpackningskvantitet	Användbar höjd	Användbar bredd
24581-626	6U	42HP	418mm	1	245.7mm	213.9mm
24581-634	6U	63HP	298mm	1	245.7mm	320.6mm
24581-635	6U	63HP	354mm	1	245.7mm	320.6mm
24581-636	6U	63HP	418mm	1	245.7mm	320.6mm
24581-644	6U	84HP	298mm	1	245.7mm	427.3mm
24581-645	6U	84HP	354mm	1	245.7mm	427.3mm
24581-646	6U	84HP	418mm	1	245.7mm	427.3mm
24581-647	6U	84HP	478mm	1	245.7mm	427.3mm
24581-214	2U	28HP	298mm	1	67.9mm	142.8mm
24581-215	2U	28HP	354mm	1	67.9mm	142.8mm
24581-224	2U	42HP	298mm	1	67.9mm	213.9mm
24581-225	2U	42HP	354mm	1	67.9mm	213.9mm
24581-226	2U	42HP	418mm	1	67.9mm	213.9mm
24581-234	2U	63HP	298mm	1	67.9mm	320.6mm
24581-235	2U	63HP	354mm	1	67.9mm	320.6mm
24581-236	2U	63HP	418mm	1	67.9mm	320.6mm
24581-244	2U	84HP	298mm	1	67.9mm	427.3mm
24581-245	2U	84HP	354mm	1	67.9mm	427.3mm

Katalognummer	Rackhöjd	Rackbredd	Djup	Förpackningskvantitet	Användbar höjd	Användbar bredd
24581-246	2U	84HP	418mm	1	67.9mm	427.3mm
24581-247	2U	84HP	478mm	1	67.9mm	427.3mm
24581-314	3U	28HP	298mm	1	112.3mm	142.8mm
24581-315	3U	28HP	354mm	1	112.3mm	142.8mm
24581-324	3U	42HP	298mm	1	112.3mm	213.9mm
24581-325	3U	42HP	354mm	1	112.3mm	213.9mm
24581-326	3U	42HP	418mm	1	112.3mm	213.9mm
24581-334	3U	63HP	298mm	1	112.3mm	320.6mm
24581-335	3U	63HP	354mm	1	112.3mm	320.6mm
24581-336	3U	63HP	418mm	1	112.3mm	320.6mm
24581-344	3U	84HP	298mm	1	112.3mm	427.3mm
24581-345	3U	84HP	354mm	1	112.3mm	427.3mm
24581-346	3U	84HP	418mm	1	112.3mm	427.3mm
24581-347	3U	84HP	478mm	1	112.3mm	427.3mm
24581-424	4U	42HP	298mm	1	156.8mm	213.9mm
24581-425	4U	42HP	354mm	1	156.8mm	213.9mm
24581-426	4U	42HP	418mm	1	156.8mm	213.9mm
24581-434	4U	63HP	298mm	1	156.8mm	320.6mm

Katalognummer	Rackhöjd	Rackbredd	Djup	Förpackningskvantitet	Användbar höjd	Användbar bredd
24581-435	4U	63HP	354mm	1	156.8mm	320.6mm
24581-436	4U	63HP	418mm	1	156.8mm	320.6mm
24581-444	4U	84HP	298mm	1	156.8mm	427.3mm
24581-445	4U	84HP	354mm	1	156.8mm	427.3mm
24581-446	4U	84HP	418mm	1	156.8mm	427.3mm
24581-447	4U	84HP	478mm	1	156.8mm	427.3mm
24581-624	6U	42HP	298mm	1	245.7mm	213.9mm

Table 2/3

Katalognummer	Främre ramkonstruktionen	Kylalternativ	Överensstämmer med.	EMC-skärmning	Slutför	Höjd
24581-625	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Anodiserad, Passiviserade, Pulverlackerad	290mm
24581-626	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Anodiserad, Passiviserade, Pulverlackerad	290mm
24581-634	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Anodiserad, Passiviserade, Pulverlackerad	290mm
24581-635	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Anodiserad, Passiviserade, Pulverlackerad	290mm

Katalognummer	Främre ramkonstruktion	Kylalternativ	Överensstämmer med.	EMC-skärmning	Slutför	Höjd
24581-636	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Anodiserad, Passiviserade, Pulverlackerad	290mm
24581-644	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Anodiserad, Passiviserade, Pulverlackerad	290mm
24581-645	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Anodiserad, Passiviserade, Pulverlackerad	290mm
24581-646	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Anodiserad, Passiviserade, Pulverlackerad	290mm
24581-647	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Anodiserad, Passiviserade, Pulverlackerad	290mm
24581-214	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Anodiserad, Passiviserade, Pulverlackerad	112mm
24581-215	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Anodiserad, Passiviserade, Pulverlackerad	112mm

Katalognummer	Främre ramkonstruktion	Kylalternativ	Överensstämmer med.	EMC-skärmning	Slutför	Höjd
24581-224	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Anodiserad, Passiviserade, Pulverlackerad	112mm
24581-225	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Anodiserad, Passiviserade, Pulverlackerad	112mm
24581-226	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Anodiserad, Passiviserade, Pulverlackerad	112mm
24581-234	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Anodiserad, Passiviserade, Pulverlackerad	112mm
24581-235	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Anodiserad, Passiviserade, Pulverlackerad	112mm
24581-236	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Anodiserad, Passiviserade, Pulverlackerad	112mm
24581-244	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Anodiserad, Passiviserade, Pulverlackerad	112mm

Katalognummer	Främre ramkonstruktion	Kylalternativ	Överensstämmer med.	EMC-skärmning	Slutför	Höjd
24581-245	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Anodiserad, Passiviserade, Pulverlackerad	112mm
24581-246	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Anodiserad, Passiviserade, Pulverlackerad	112mm
24581-247	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Anodiserad, Passiviserade, Pulverlackerad	112mm
24581-314	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Anodiserad, Passiviserade, Pulverlackerad	157mm
24581-315	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Anodiserad, Passiviserade, Pulverlackerad	157mm
24581-324	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Anodiserad, Passiviserade, Pulverlackerad	157mm
24581-325	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Anodiserad, Passiviserade, Pulverlackerad	157mm

Katalognummer	Främre ramkonstruktion	Kylalternativ	Överensstämmer med.	EMC-skärmning	Slutför	Höjd
24581-326	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Anodiserad, Passiviserade, Pulverlackerad	157mm
24581-334	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Anodiserad, Passiviserade, Pulverlackerad	157mm
24581-335	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Anodiserad, Passiviserade, Pulverlackerad	157mm
24581-336	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Anodiserad, Passiviserade, Pulverlackerad	157mm
24581-344	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Anodiserad, Passiviserade, Pulverlackerad	157mm
24581-345	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Anodiserad, Passiviserade, Pulverlackerad	157mm
24581-346	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Anodiserad, Passiviserade, Pulverlackerad	157mm

Katalognummer	Främre ramkonstruktion	Kylalternativ	Överensstämmer med.	EMC-skärmning	Slutför	Höjd
24581-347	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Anodiserad, Passiviserade, Pulverlackerad	157mm
24581-424	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Anodiserad, Passiviserade, Pulverlackerad	201mm
24581-425	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Anodiserad, Passiviserade, Pulverlackerad	201mm
24581-426	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Anodiserad, Passiviserade, Pulverlackerad	201mm
24581-434	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Anodiserad, Passiviserade, Pulverlackerad	201mm
24581-435	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Anodiserad, Passiviserade, Pulverlackerad	201mm
24581-436	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Anodiserad, Passiviserade, Pulverlackerad	201mm

Katalognummer	Främre ramkonstruktion	Kylalternativ	Överensstämmer med.	EMC-skärmning	Slutför	Höjd
24581-444	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Anodiserad, Passiviserade, Pulverlackerad	201mm
24581-445	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Anodiserad, Passiviserade, Pulverlackerad	201mm
24581-446	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Anodiserad, Passiviserade, Pulverlackerad	201mm
24581-447	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Anodiserad, Passiviserade, Pulverlackerad	201mm
24581-624	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Anodiserad, Passiviserade, Pulverlackerad	290mm

Table 3/3

Katalognummer	Material	Skyddsklass	Statisk belastning	Bredd	Snabbleverans
24581-625	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	Nej
24581-626	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	Nej
24581-634	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	Nej
24581-635	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	Nej
24581-636	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	Nej

Katalognummer	Material	Skyddsklass	Statisk belastning	Bredd	Snabbleverans
24581-644	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nej
24581-645	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nej
24581-646	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nej
24581-647	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nej
24581-214	Aluminium	IP30	25kg	176.4mm	Nej
24581-215	Aluminium	IP30	25kg	176.4mm	Nej
24581-224	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	Nej
24581-225	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	Nej
24581-226	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	Nej
24581-234	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	Nej
24581-235	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	Nej
24581-236	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	Nej
24581-244	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nej
24581-245	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nej
24581-246	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nej
24581-247	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nej
24581-314	Aluminium	IP30	25kg	176.4mm	Nej
24581-315	Aluminium	IP30	25kg	176.4mm	Nej

Katalognummer	Material	Skyddsklass	Statisk belastning	Bredd	Snabbleverans
24581-324	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	Nej
24581-325	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	Nej
24581-326	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	Nej
24581-334	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	Nej
24581-335	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	Nej
24581-336	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	Nej
24581-344	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nej
24581-345	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nej
24581-346	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nej
24581-347	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nej
24581-424	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	Nej
24581-425	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	Nej
24581-426	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	Nej
24581-434	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	Nej
24581-435	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	Nej
24581-436	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	Nej
24581-444	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nej
24581-445	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nej

Katalognummer	Material	Skyddsklass	Statisk belastning	Bredd	Snabbleverans
24581-446	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nej
24581-447	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nej
24581-624	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

För anpassade konfigurationer (färger, storlekar osv.), besök vår onlinekonfigurator (<https://configurators.schroff.biz/ratiopacpro-style>).

Modifieringsservice för kundspecifika versioner på begäran (specialfärger, storlekar, urtag etc.).

Monteringsservice från lotsize 1.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE