

RatiopacPRO Style, främre och bakre klädsel, standardskruv



Det mångsidiga skrivbordsfodralet RatiopacPRO Style har en skyddande ramdesign, gummiremsor och olika konfigurationsalternativ.

De främre och bakre listerna med gummilist upptill och nedtill ger anslutningsskydd och integrerad staplingsfunktion. Den cirkulerade gummiremsdesignen skyddar hörnet och är idealisk för mindre mobilfodral. För större utrustning erbjuder det främre handtaget bekvämt bärbart och bakre anslutningsskydd.

RatiopacPRO Style är utformad för 19-tums komponenter med styrskenor eller egenutvecklade komponenter med monteringsplatta och tillgodoser dina specifika krav.

DESIGN

Skrivbordsfodral med skyddsramdesign och gummiremsor på toppen och botten för ett säkert stativ och med integrerad staplingsfunktion

Väska för komponenter på 19 tum (styrskenor) eller egenutvecklade komponenter (monteringsplatta)

För att etablera EMC-avskärmning måste ytterligare komponenter läggas till i kapslingen

Fram- och baksida förberedd för frontpanelmontering med flänsskruvar och hylsor

Perforerad bottenkåpa för luftkylning

Inga synliga skruvar; beklädnadsdelar kan tas bort utan verktyg

För bräddjup 160 mm, 220 mm, 280 mm och 340 mm (beroende på höljets djup)

SPECIFIKATIONER

Produkttyp:	Väska
Typ:	Case för enskilda elektroniska komponenter
Produktfamilj:	RatiopacPRO Style

Table 1/3

Katalognummer	Rackhöjd	Rackbredd	Djup	Förpackningsvikt	Användbar höjd	Användbar bredd
24582-621	6U	42HP	354mm	1	245.7mm	213.9mm

Katalognummer	Rackhöjd	Rackbredd	Djup	Förpackningskvantitet	Användbar höjd	Användbar bredd
24582-622	6U	42HP	414mm	1	245.7mm	213.9mm
24582-630	6U	63HP	294mm	1	245.7mm	320.6mm
24582-631	6U	63HP	354mm	1	245.7mm	320.6mm
24582-632	6U	63HP	414mm	1	245.7mm	320.6mm
24582-640	6U	84HP	294mm	1	245.7mm	427.3mm
24582-641	6U	84HP	354mm	1	245.7mm	427.3mm
24582-642	6U	84HP	414mm	1	245.7mm	427.3mm
24582-643	6U	84HP	474mm	1	245.7mm	427.3mm
24582-210	2U	28HP	294mm	1	67.9mm	142.8mm
24582-211	2U	28HP	354mm	1	67.9mm	142.8mm
24582-220	2U	42HP	294mm	1	67.9mm	213.9mm
24582-221	2U	42HP	354mm	1	67.9mm	213.9mm
24582-222	2U	42HP	414mm	1	67.9mm	213.9mm
24582-230	2U	63HP	294mm	1	67.9mm	320.6mm
24582-231	2U	63HP	354mm	1	67.9mm	320.6mm
24582-232	2U	63HP	414mm	1	67.9mm	320.6mm
24582-240	2U	84HP	294mm	1	67.9mm	427.3mm
24582-241	2U	84HP	354mm	1	67.9mm	427.3mm

Katalognummer	Rackhöjd	Rackbredd	Djup	Förpackningskvantitet	Användbar höjd	Användbar bredd
24582-242	2U	84HP	414mm	1	67.9mm	427.3mm
24582-243	2U	84HP	474mm	1	67.9mm	427.3mm
24582-310	3U	28HP	294mm	1	112.3mm	142.8mm
24582-311	3U	28HP	354mm	1	112.3mm	142.8mm
24582-320	3U	42HP	294mm	1	112.3mm	213.9mm
24582-321	3U	42HP	354mm	1	112.3mm	213.9mm
24582-322	3U	42HP	414mm	1	112.3mm	213.9mm
24582-330	3U	63HP	294mm	1	112.3mm	320.6mm
24582-331	3U	63HP	354mm	1	112.3mm	320.6mm
24582-332	3U	63HP	414mm	1	112.3mm	320.6mm
24582-340	3U	84HP	294mm	1	112.3mm	427.3mm
24582-341	3U	84HP	354mm	1	112.3mm	427.3mm
24582-342	3U	84HP	414mm	1	112.3mm	427.3mm
24582-343	3U	84HP	474mm	1	112.3mm	427.3mm
24582-420	4U	42HP	294mm	1	156.8mm	213.9mm
24582-421	4U	42HP	354mm	1	156.8mm	213.9mm
24582-422	4U	42HP	414mm	1	156.8mm	213.9mm
24582-430	4U	63HP	294mm	1	156.8mm	320.6mm

Katalognummer	Rackhöjd	Rackbredd	Djup	Förpackningskvantitet	Användbar höjd	Användbar bredd
24582-431	4U	63HP	354mm	1	156.8mm	320.6mm
24582-432	4U	63HP	414mm	1	156.8mm	320.6mm
24582-440	4U	84HP	294mm	1	156.8mm	427.3mm
24582-441	4U	84HP	354mm	1	156.8mm	427.3mm
24582-442	4U	84HP	414mm	1	156.8mm	427.3mm
24582-443	4U	84HP	474mm	1	156.8mm	427.3mm
24582-620	6U	42HP	294mm	1	245.7mm	213.9mm

Table 2/3

Katalognummer	Främre ramkonstruktionen	Kylalternativ	Överensstämmer med.	EMC-skärmning	Slutför	Höjd
24582-621	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Anodiserad, Passiviserade, Pulverlackerad	290mm
24582-622	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Anodiserad, Passiviserade, Pulverlackerad	290mm
24582-630	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Anodiserad, Passiviserade, Pulverlackerad	290mm
24582-631	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Anodiserad, Passiviserade, Pulverlackerad	290mm

Katalognummer	Främre ramkonstruktion	Kylalternativ	Överensstämmer med.	EMC-skärmning	Slutför	Höjd
24582-632	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Anodiserad, Passiviserade, Pulverlackerad	290mm
24582-640	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Anodiserad, Passiviserade, Pulverlackerad	290mm
24582-641	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Anodiserad, Passiviserade, Pulverlackerad	290mm
24582-642	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Anodiserad, Passiviserade, Pulverlackerad	290mm
24582-643	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Anodiserad, Passiviserade, Pulverlackerad	290mm
24582-210	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Anodiserad, Passiviserade, Pulverlackerad	112mm
24582-211	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Anodiserad, Passiviserade, Pulverlackerad	112mm

Katalognummer	Främre ramkonstruktion	Kylalternativ	Överensstämmer med.	EMC-skärmning	Slutför	Höjd
24582-220	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Anodiserad, Passiviserade, Pulverlackerad	112mm
24582-221	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Anodiserad, Passiviserade, Pulverlackerad	112mm
24582-222	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Anodiserad, Passiviserade, Pulverlackerad	112mm
24582-230	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Anodiserad, Passiviserade, Pulverlackerad	112mm
24582-231	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Anodiserad, Passiviserade, Pulverlackerad	112mm
24582-232	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Anodiserad, Passiviserade, Pulverlackerad	112mm
24582-240	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Anodiserad, Passiviserade, Pulverlackerad	112mm

Katalognummer	Främre ramkonstruktion	Kylalternativ	Överensstämmer med.	EMC-skärmning	Slutför	Höjd
24582-241	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Anodiserad, Passiviserade, Pulverlackerad	112mm
24582-242	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Anodiserad, Passiviserade, Pulverlackerad	112mm
24582-243	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Anodiserad, Passiviserade, Pulverlackerad	112mm
24582-310	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Anodiserad, Passiviserade, Pulverlackerad	157mm
24582-311	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Anodiserad, Passiviserade, Pulverlackerad	157mm
24582-320	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Anodiserad, Passiviserade, Pulverlackerad	157mm
24582-321	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Anodiserad, Passiviserade, Pulverlackerad	157mm

Katalognummer	Främre ramkonstruktion	Kylalternativ	Överensstämmer med.	EMC-skärmning	Slutför	Höjd
24582-322	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Anodiserad, Passiviserade, Pulverlackerad	157mm
24582-330	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Anodiserad, Passiviserade, Pulverlackerad	157mm
24582-331	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Anodiserad, Passiviserade, Pulverlackerad	157mm
24582-332	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Anodiserad, Passiviserade, Pulverlackerad	157mm
24582-340	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Anodiserad, Passiviserade, Pulverlackerad	157mm
24582-341	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Anodiserad, Passiviserade, Pulverlackerad	157mm
24582-342	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Anodiserad, Passiviserade, Pulverlackerad	157mm

Katalognummer	Främre ramkonstruktion	Kylalternativ	Överensstämmer med.	EMC-skärmning	Slutför	Höjd
24582-343	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Anodiserad, Passiviserade, Pulverlackerad	157mm
24582-420	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Anodiserad, Passiviserade, Pulverlackerad	201mm
24582-421	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Anodiserad, Passiviserade, Pulverlackerad	201mm
24582-422	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Anodiserad, Passiviserade, Pulverlackerad	201mm
24582-430	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Anodiserad, Passiviserade, Pulverlackerad	201mm
24582-431	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Anodiserad, Passiviserade, Pulverlackerad	201mm
24582-432	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Anodiserad, Passiviserade, Pulverlackerad	201mm

Katalognummer	Främre ramkonstruktion	Kylalternativ	Överensstämmer med.	EMC-skärmning	Slutför	Höjd
24582-440	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Anodiserad, Passiviserade, Pulverlackerad	201mm
24582-441	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Anodiserad, Passiviserade, Pulverlackerad	201mm
24582-442	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Anodiserad, Passiviserade, Pulverlackerad	201mm
24582-443	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Anodiserad, Passiviserade, Pulverlackerad	201mm
24582-620	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Anodiserad, Passiviserade, Pulverlackerad	290mm

Table 3/3

Katalognummer	Material	Skyddsklass	Statisk belastning	Bredd	Snabbleverans
24582-621	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	Nej
24582-622	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	Nej
24582-630	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	Nej
24582-631	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	Nej
24582-632	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	Nej

Katalognummer	Material	Skyddsklass	Statisk belastning	Bredd	Snabbleverans
24582-640	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nej
24582-641	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nej
24582-642	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nej
24582-643	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nej
24582-210	Aluminium	IP30	25kg	176.4mm	Nej
24582-211	Aluminium	IP30	25kg	176.4mm	Nej
24582-220	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	Nej
24582-221	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	Nej
24582-222	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	Nej
24582-230	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	Nej
24582-231	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	Nej
24582-232	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	Nej
24582-240	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nej
24582-241	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nej
24582-242	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nej
24582-243	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nej
24582-310	Aluminium	IP30	25kg	176.4mm	Nej
24582-311	Aluminium	IP30	25kg	176.4mm	Nej

Katalognummer	Material	Skyddsklass	Statisk belastning	Bredd	Snabbleverans
24582-320	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	Nej
24582-321	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	Nej
24582-322	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	Nej
24582-330	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	Nej
24582-331	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	Nej
24582-332	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	Nej
24582-340	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nej
24582-341	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nej
24582-342	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nej
24582-343	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nej
24582-420	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	Nej
24582-421	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	Nej
24582-422	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	Nej
24582-430	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	Nej
24582-431	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	Nej
24582-432	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	Nej
24582-440	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nej
24582-441	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nej

Katalognummer	Material	Skyddsklass	Statisk belastning	Bredd	Snabbleverans
24582-442	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nej
24582-443	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nej
24582-620	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

För anpassade konfigurationer (färger, storlekar osv.), besök vår onlinekonfigurator (<https://configurators.schroff.biz/ratiopacpro-style>).

Modifieringsservice för kundspecifika versioner på begäran (specialfärger, storlekar, urtag etc.).

Monteringsservice från lotsize 1.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE