


RatiopacPRO Style, främre handtag och bakre cirkulerande Trim, Skruvlös front



Det mångsidiga skrivbordsfodralet RatiopacPRO Style har en skyddande ramdesign, gummiremsor och olika konfigurationsalternativ.

De främre och bakre listerna med gummilist upptill och nedtill ger anslutningsskydd och integrerad staplingsfunktion. Den cirkulerade gummiremsdesignen skyddar hörnet och är idealisk för mindre mobilfodral. För större utrustning erbjuder det främre handtaget bekvämt bärbart och bakre anslutningsskydd.

RatiopacPRO Style är utformad för 19-tums komponenter med styrskenor eller egenutvecklade komponenter med monteringsplatta och tillgodoser dina specifika krav.

DESIGN

Skrivbordsfodral med skyddsramdesign och främre handtag för enkel hantering. Baksida med en cirkulerande gummilist för att skydda höljet under transport

Väska för komponenter på 19 tum (styrskenor) eller egenutvecklade komponenter (monteringsplatta)

För att etablera EMC-avskärmning måste ytterligare komponenter läggas till i kapslingen

Framsida för montering på frontpanel utan skruvar och baksida förberedd för standardmontering på frontpanel

Perforerad bottenkåpa för luftkylning

Inga synliga skruvar; beklädnadsdelar kan tas bort utan verktyg

För bräddjup 160 mm, 220 mm, 280 mm och 340 mm (beroende på höljets djup)

SPECIFIKATIONER

Produkttyp:	Väska
Typ:	Case för enskilda elektroniska komponenter
Produktfamilj:	RatiopacPRO Style

Table 1/3

Katalognummer	Rackhöjd	Rackbredd	Djup	Förpackningsvikt	Användbar höjd	Användbar bredd
24580-314	3U	28HP	322mm	1	112.3mm	142.8mm

Katalognummer	Rackhöjd	Rackbredd	Djup	Förpackningskvantitet	Användbar höjd	Användbar bredd
24580-315	3U	28HP	382mm	1	112.3mm	142.8mm
24580-324	3U	42HP	322mm	1	112.3mm	213.9mm
24580-325	3U	42HP	382mm	1	112.3mm	213.9mm
24580-326	3U	42HP	442mm	1	112.3mm	213.9mm
24580-334	3U	63HP	322mm	1	112.3mm	320.6mm
24580-335	3U	63HP	382mm	1	112.3mm	320.6mm
24580-336	3U	63HP	442mm	1	112.3mm	320.6mm
24580-344	3U	84HP	322mm	1	112.3mm	427.3mm
24580-345	3U	84HP	382mm	1	112.3mm	427.3mm
24580-346	3U	84HP	442mm	1	112.3mm	427.3mm
24580-347	3U	84HP	502mm	1	112.3mm	427.3mm
24580-424	4U	42HP	322mm	1	156.8mm	213.9mm
24580-425	4U	42HP	382mm	1	156.8mm	213.9mm
24580-426	4U	42HP	442mm	1	156.8mm	213.9mm
24580-434	4U	63HP	322mm	1	156.8mm	320.6mm
24580-435	4U	63HP	382mm	1	156.8mm	320.6mm
24580-436	4U	63HP	442mm	1	156.8mm	320.6mm
24580-444	4U	84HP	322mm	1	156.8mm	427.3mm

Katalognummer	Rackhöjd	Rackbredd	Djup	Förpackningskvantitet	Användbar höjd	Användbar bredd
24580-445	4U	84HP	382mm	1	156.8mm	427.3mm
24580-446	4U	84HP	442mm	1	156.8mm	427.3mm
24580-447	4U	84HP	502mm	1	156.8mm	427.3mm

Table 2/3						
Katalognummer	Främre ramkonstruktion	Kylalternativ	Överensstämmer med.	EMC-skärmning	Slutför	Höjd
24580-314	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Anodiserad, Passiviserade, Pulverlackerad	157mm
24580-315	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Anodiserad, Passiviserade, Pulverlackerad	157mm
24580-324	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Anodiserad, Passiviserade, Pulverlackerad	157mm
24580-325	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Anodiserad, Passiviserade, Pulverlackerad	157mm
24580-326	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Anodiserad, Passiviserade, Pulverlackerad	157mm

Katalognummer	Främre ramkonstruktion	Kylalternativ	Överensstämmer med.	EMC-skärmning	Slutför	Höjd
24580-334	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Anodiserad, Passiviserade, Pulverlackerad	157mm
24580-335	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Anodiserad, Passiviserade, Pulverlackerad	157mm
24580-336	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Anodiserad, Passiviserade, Pulverlackerad	157mm
24580-344	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Anodiserad, Passiviserade, Pulverlackerad	157mm
24580-345	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Anodiserad, Passiviserade, Pulverlackerad	157mm
24580-346	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Anodiserad, Passiviserade, Pulverlackerad	157mm
24580-347	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Anodiserad, Passiviserade, Pulverlackerad	157mm

Katalognummer	Främre ramkonstruktion	Kylalternativ	Överensstämmer med.	EMC-skärmning	Slutför	Höjd
24580-424	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Anodiserad, Passiviserade, Pulverlackerad	201mm
24580-425	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Anodiserad, Passiviserade, Pulverlackerad	201mm
24580-426	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Anodiserad, Passiviserade, Pulverlackerad	201mm
24580-434	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Anodiserad, Passiviserade, Pulverlackerad	201mm
24580-435	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Anodiserad, Passiviserade, Pulverlackerad	201mm
24580-436	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Anodiserad, Passiviserade, Pulverlackerad	201mm
24580-444	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Anodiserad, Passiviserade, Pulverlackerad	201mm

Katalognummer	Främre ramkonstruktion	Kylalternativ	Överensstämmer med.	EMC-skärmning	Slutför	Höjd
24580-445	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Anodiserad, Passiviserade, Pulverlackerad	201mm
24580-446	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Anodiserad, Passiviserade, Pulverlackerad	201mm
24580-447	Sidoklädsel, Horisontella skenor	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nej (kan eftermonteras)	Anodiserad, Passiviserade, Pulverlackerad	201mm

Table 3/3

Katalognummer	Material	Skyddsklass	Statisk belastning	Bredd	Snabbleverans
24580-314	Aluminium	IP30	25kg	176.4mm	Nej
24580-315	Aluminium	IP30	25kg	176.4mm	Nej
24580-324	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	Nej
24580-325	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	Nej
24580-326	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	Nej
24580-334	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	Nej
24580-335	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	Nej
24580-336	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	Nej
24580-344	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nej

Katalognummer	Material	Skyddsklass	Statisk belastning	Bredd	Snabbleverans
24580-345	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nej
24580-346	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nej
24580-347	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nej
24580-424	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	Nej
24580-425	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	Nej
24580-426	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	Nej
24580-434	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	Nej
24580-435	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	Nej
24580-436	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	Nej
24580-444	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nej
24580-445	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nej
24580-446	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nej
24580-447	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

För anpassade konfigurationer (färger, storlekar osv.), besök vår onlinekonfigurator (<https://configurators.schroff.biz/ratiopacpro-style>).

Modifieringsservice för kundspecifika versioner på begäran (specialfärger, storlekar, urtag etc.).

Monteringsservice från lotsize 1.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplisering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister,

egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE