

Utagsplint, IEC C13, med Wieland®-ingång



Modulär, kompakt PDU med många funktionselement. Med ett aluminiumchassi på 1 U x 1 U kan PDU enkelt integreras i ett rack. Wieland-kontakten möjliggör enkel kombination med olika strömingångskablar.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Ingång via Wieland® GST 18-kontakt

Installationshöjd 1 U

I enlighet med IEC 60320

Horisontell eller vertikal montering

Utgång via IEC 60320 C-13-uttag

Hylsorna kan vridas i alla fyra riktningarna (i steg om 90 grader) under monteringen

SPECIFIKATIONER

Längd:	438.5mm
Material:	Aluminium; Polyamid
Produkttyp:	Utagsplint

Table 1/2

Katalognummer	Uttagstyp	Antal uttag	Växlande uttag	Spänning, AC	Funktion	Antal i förpackningen
60110-351	IEC C13	6	Nej	230V	Överströmsskydd	1

Katalognummer	Uttagstyp	Antal uttag	Växlande uttag	Spänning, AC	Funktion	Antal i förpackningen
60110-350	IEC C13	6	Nej	230V	Överströmsskydd	1
60110-340	IEC C13	12	Nej	230V		1
60110-349	IEC C13	6	Nej	230V	Överströmsskydd	1
60110-342	IEC C13	12	Nej	230V		1
60110-341	IEC C13	12	Nej	230V		1

Table 2/2

Katalognummer	Färg	Djup	Yta	Snabbleverans
60110-351	Röd	44mm	Anodiserad	Nej
60110-350	Svart	44mm	Anodiserad	Nej
60110-340	Grå	44mm	Anodiserad	Nej
60110-349	Grå	44mm	Anodiserad	Nej
60110-342	Röd	44mm	Anodiserad	Nej
60110-341	Svart	44mm	Anodiserad	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Beställ monteringsfäste för vertikal montering separat.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE