

# Utagsplint, SCHUKO



Modulär, kompakt PDU med många funktionselement. Med hjälp av ett 1 U x 1 U aluminiumchassi kan PDU enkelt integreras i ett rack med Schuko-uttag.

## CERTIFIERINGAR



## DESIGN

230 V, 16 A.

Horisontell eller vertikal montering

Anslutningskabel 2 m med SCHUKO/UTE-kontakt

I enlighet med din 57620, VDE 0620

Installationshöjd 1 U

Grenuttag med SCHUKO-uttag

Hylsorna kan roteras i alla fyra riktningarna (i steg om 90 grader) under installationen

## SPECIFIKATIONER

**Material:** Aluminium; Polyamid

**Färg:** Grå

**Produkttyp:** Uttagsplint

Table 1/2

| Katalognummer | Sockettyp | Socketkvantitet | Switchade uttag | Spänning AC | Funktion | Förpackningskvantitet |
|---------------|-----------|-----------------|-----------------|-------------|----------|-----------------------|
|---------------|-----------|-----------------|-----------------|-------------|----------|-----------------------|

|           |        |    |     |      |                                                       |   |
|-----------|--------|----|-----|------|-------------------------------------------------------|---|
| 60110-200 | SCHUKO | 3  | Nej | 230V |                                                       | 1 |
| 60110-201 | SCHUKO | 4  | Nej | 230V |                                                       | 1 |
| 60110-202 | SCHUKO | 9  | Nej | 230V |                                                       | 1 |
| 60110-206 | SCHUKO | 8  | Ja  | 230V |                                                       | 1 |
| 60110-210 | SCHUKO | 8  | Nej | 230V | Transientskydd                                        | 1 |
| 60110-214 | SCHUKO | 7  | Nej | 230V | Filter för undertryckande av nätström                 | 1 |
| 60110-266 | SCHUKO | 6  | Nej | 230V | Transientskydd, Filter för undertryckande av nätström | 1 |
| 60110-203 | SCHUKO | 12 | Nej | 230V |                                                       | 1 |
| 60110-204 | SCHUKO | 15 | Nej | 230V |                                                       | 1 |
| 60110-205 | SCHUKO | 19 | Nej | 230V |                                                       | 1 |
| 60110-207 | SCHUKO | 12 | Ja  | 230V |                                                       | 1 |
| 60110-208 | SCHUKO | 15 | Ja  | 230V |                                                       | 1 |
| 60110-209 | SCHUKO | 19 | Ja  | 230V |                                                       | 1 |
| 60110-211 | SCHUKO | 9  | Nej | 230V | Transientskydd                                        | 1 |
| 60110-212 | SCHUKO | 6  | Nej | 230V | Överströmsskydd                                       | 1 |
| 60110-216 | SCHUKO | 6  | Nej | 230V | Felströmsskydd                                        | 1 |
| 60110-217 | SCHUKO | 6  | Nej | 230V | Felströmsskydd, Överströmsskydd                       | 1 |

Table 2/2

| Katalognummer | Djup | Slutför    | Längd   | Snabbleverans |
|---------------|------|------------|---------|---------------|
| 60110-200     | 44mm | Anodiserad | 184mm   | Nej           |
| 60110-201     | 44mm | Anodiserad | 210mm   | Nej           |
| 60110-202     | 44mm | Anodiserad | 438.5mm | Nej           |
| 60110-206     | 44mm | Anodiserad | 438.5mm | Nej           |
| 60110-210     | 44mm | Anodiserad | 438.5mm | Nej           |
| 60110-214     | 44mm | Anodiserad | 438.5mm | Nej           |
| 60110-266     | 44mm | Anodiserad | 438.5mm | Nej           |
| 60110-203     | 44mm | Anodiserad | 947.5mm | Nej           |
| 60110-204     | 44mm | Anodiserad | 1202mm  | Nej           |
| 60110-205     | 44mm | Anodiserad | 1753mm  | Nej           |
| 60110-207     | 44mm | Anodiserad | 947.5mm | Nej           |
| 60110-208     | 44mm | Anodiserad | 1202mm  | Nej           |
| 60110-209     | 44mm | Anodiserad | 1753mm  | Nej           |
| 60110-211     | 44mm | Anodiserad | 947.5mm | Nej           |
| 60110-212     | 75mm | Anodiserad | 438.5mm | Nej           |
| 60110-216     | 88mm | Anodiserad | 438.5mm | Nej           |
| 60110-217     | 88mm | Anodiserad | 438.5mm | Nej           |

## YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Beställ monteringsfäste för vertikal montering separat.

## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**