


Sats med fyrkantsmutter



Fyrkantiga muttrar har högre kontaktyta och blir inte avrundade till skillnad från sexkantsmuttrar. För exakt, vridsäker montering utan spel, använd fyrkantiga muttrar.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

För exakt, vridsäker montering utan spel

För standardjordning använd en fyrkantig jordmutter och bricka på minst en fästpunkt

SPECIFIKATIONER

Produkttyp: Mutter
Material: Stål
Slutför: Zinkpläterad

Table 1/1

Katalognummer	Förpackningskvantitet	Typ	Snabbleverans
21100-558	50	Fyrkantsmutter	Nej
21101-172	50	Fyrkantsmutter, Jordning	Nej
21101-171	50	Fyrkantsmutter, Jordning	Nej

Katalognummer	Förpackningskvantitet	Typ	Snabbleverans
21101-007	100	Fyrkantsmutter	Nej

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE