


Statiskt handtag plast i trapezoidform, Svart



Det statiska plasthandtaget, trapetsoid form i svart färg kan monteras på en frontpanel för extraktion av PCB.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Med separat identifieringsplåt, Al 1,5 mm

HANDTAG, PC, UL 94 V-0

SPECIFIKATIONER

Fungerar med.:	Frontpaneler
Produkttyp:	Handtag
Material:	Polykarbonat
Typ:	Statisk

Table 1/2

Katalognummer	Rackbredd	Förpackningskvantitet	Handtagstyp	Brandklass	Färg	Överensstämmer med.
20808-082	7HP	1	Trapets, statisk	UL® 94V-0	Svart	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101
20808-088	21HP	1	Trapets, statisk	UL® 94V-0	Svart	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101
20808-089	28HP	1	Trapets, statisk	UL® 94V-0	Svart	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101
20808-090	40HP	1	Trapets, statisk	UL® 94V-0	Svart	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101
20808-091	42HP	1	Trapets, statisk	UL® 94V-0	Svart	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101
20808-080	5HP	1	Trapets, statisk	UL® 94V-0	Svart	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101
20808-081	6HP	1	Trapets, statisk	UL® 94V-0	Svart	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101
20808-083	8HP	1	Trapets, statisk	UL® 94V-0	Svart	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101
20808-084	9HP	1	Trapets, statisk	UL® 94V-0	Svart	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101
20808-085	10HP	1	Trapets, statisk	UL® 94V-0	Svart	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101
20808-086	12HP	1	Trapets, statisk	UL® 94V-0	Svart	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101

Katalognummer	Rackbredd	Förpackningskvantitet	Handtagstyp	Brandklass	Färg	Överensstämmer med.
20808-087	14HP	1	Trapets, statisk	UL® 94V-0	Svart	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101
20809-396	3HP	1	Trapets, statisk	UL® 94V-0	Svart	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101
20809-397	4HP	1	Trapets, statisk	UL® 94V-0	Svart	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101

Table 2/2

Katalognummer	Bredd (W)	Snabbleverans
20808-082	34.1mm	Nej
20808-088	105.2mm	Nej
20808-089	140.8mm	Nej
20808-090	201.8mm	Nej
20808-091	212mm	Nej
20808-080	24mm	Nej
20808-081	29mm	Nej
20808-083	39.2mm	Nej
20808-084	44.3mm	Nej
20808-085	49.4mm	Nej
20808-086	59.6mm	Nej
20808-087	69.7mm	Nej


Katalognummer	Bredd (W)	Snabbleverans
20809-396	13.8mm	Nej
20809-397	18.9mm	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Tänk på att leveranser kan utföras i angivna SPQ (SPQ, t.ex. 5 stycken, 10 stycken, 50 stycken, etc.). Olika orderkvantiteter (t.ex. 2 stycken) kan ändras till nästa möjliga leveranskvantitet = Standardförpackningskvantitet.

Kan inte användas tillsammans med fästklämman (21101-239).

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE