

Statiskt handtag plast i trapezoidform, Grå



Det statiska plasthandtaget, trapezoid form i grå färg kan monteras på en frontpanel för extraktion av PCB.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Med separat identifieringsplåt, Al 1,5 mm

HANDTAG, PC, UL 94 V-0

SPECIFIKATIONER

Fungerar med.:	Frontpaneler
Produkttyp:	Handtag
Material:	Polyfenyleneter
Typ:	Statisk

Table 1/2

Katalognummer	Rackbredd	Förpackningskvantitet	Handtagstyp	Brandklass	Färg	Färgkod
20808-062	8HP	1	Trapets, statisk	UL® 94V-0	Ljusgrå	RAL 7035
20808-004	10HP	1	Trapets, statisk	UL® 94V-0	Ljusgrå	RAL 7035
20808-067	28HP	1	Trapets, statisk	UL® 94V-0	Ljusgrå	RAL 7035
20808-009	40HP	1	Trapets, statisk	UL® 94V-0	Grå	
20808-068	42HP	1	Trapets, statisk	UL® 94V-0	Ljusgrå	RAL 7035
20808-012	61HP	1	Trapets, statisk	UL® 94V-0	Grå	
20808-003	5HP	1	Trapets, statisk	UL® 94V-0	Ljusgrå	RAL 7035
20808-060	6HP	1	Trapets, statisk	UL® 94V-0	Ljusgrå	RAL 7035
20808-061	7HP	1	Trapets, statisk	UL® 94V-0	Ljusgrå	RAL 7035
20808-063	9HP	1	Trapets, statisk	UL® 94V-0	Grå	
20808-064	12HP	1	Trapets, statisk	UL® 94V-0	Ljusgrå	RAL 7035
20808-065	14HP	1	Trapets, statisk	UL® 94V-0	Ljusgrå	RAL 7035
20808-066	21HP	1	Trapets, statisk	UL® 94V-0	Ljusgrå	RAL 7035
20809-294	3HP	1	Trapets, statisk	UL® 94V-0	Ljusgrå	RAL 7035
20809-295	4HP	1	Trapets, statisk	UL® 94V-0	Ljusgrå	RAL 7035

Table 2/2

Katalognummer	Överensstämmer med.	Djup (D)	Höjd (H)	Bredd (W)	Snabbleverans
20808-062	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	14mm	15.4mm	39.2mm	Nej


Katalognummer	Överensstämmer med.	Djup (D)	Höjd (H)	Bredd (W)	Snabbleverans
20808-004	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	14mm	15.4mm	49.4mm	Nej
20808-067	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	14mm	15.4mm	140.8mm	Nej
20808-009	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101			201.8mm	Nej
20808-068	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	14mm	15.4mm	212mm	Nej
20808-012	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101			308.5mm	Nej
20808-003	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	14mm	15.4mm	24mm	Nej
20808-060	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	14mm	15.4mm	29mm	Nej
20808-061	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	14mm	15.4mm	34.1mm	Nej
20808-063	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101			44.3mm	Nej
20808-064	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	14mm	15.4mm	59.6mm	Nej
20808-065	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	14mm	15.4mm	69.7mm	Nej
20808-066	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	14mm	15.4mm	105.2mm	Nej
20809-294	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	16.3mm	15.4mm	13.8mm	Nej
20809-295	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	16.3mm	15.4mm	18.9mm	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Tänk på att leveranser kan utföras i angivna SPQ (SPQ, t.ex. 5 stycken, 10 stycken, 50 stycken, etc.). Olika orderkvantiteter (t.ex. 2 stycken) kan ändras till nästa möjliga leveranskvantitet = Standardförpackningskvantitet.

Kan inte användas tillsammans med fästklämman (21101-239).

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:

nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE