

T-serien kompakt



T-seriens kompakta luftkonditioneringar för utomhusbruk ger ett kompakt fotavtryck för att minimera fastigheter och maximera kapaciteten. Den diskreta designen hjälper dem att smälta in i robusta fabriks- eller utomhusmiljöer. Varje enhet är utrustad med korrosionsbeständiga komponenter, kompressorvärmare och tryckreglering för optimal utomhusprestanda.

BRANSCHSTANDARDER

UL/cUL Listed; Type 12, 3R, 4; 4X optional; File No. SA6453

UR/cUR Recognized

UR/cUR Recognized on select models, reference performance data tables.

CE

EAC

Telcordia GR-487 capable

DESIGN

Kompakt format för att minimera fastigheter och maximera kapaciteten

Modeller för 115, 230 och 460 VAC ingångsspänning

Utomhustemperaturområde från -40 F/-40 C till 131 F/55 C.

UL-listad för att spara kunder tid och pengar med godkännanden från myndigheter (vissa modeller UL-godkända)

Lackerad plåt i galvaniserat eller rostfritt stål för robusta fabriks- och utomhusmiljöer

Tillförlitlig mekanisk termostat på enhetens kapslingssida

Dubbla luftmovers på kondensorsidan för prestandaredundans

Rengöringsbart, återanvändbart aluminiumnätfilter skyddar spolarna för maximal kylningsprestanda

Utvändiga och helt infällda monteringsalternativ på många modeller

Lättmonterade flänsar för enkel installation

Varje enhet är funktionstestad före leverans

Standardmodellerna med luftkonditionering för utomhusbruk omfattar: Termostat, korrosionsbeständiga komponenter, felbrytare, kompressorvärmare, tryckreglering av huvudtryck, värmeskåp och kylmedel R134A

Monteringsmaterial, packningar och användarhandbok medföljer enheten

Artikel T150116G120 är endast avsedd för inomhusbruk

SPECIFIKATIONER

Tjocklek: 1.21mm

Table 1/3						
Katalognummer	Nominell kapacitet BTU/h.	Nominell kapacitet Watt	Nominell spänning	Antal faser	Material	Slutför
T150116G100	800Btu/h	235W	115V	1	Mjukt stål	Pulverlackerad
T150116G120	800Btu/h	235W	115V	1	Mjukt stål	Pulverlackerad
T150116G150	800Btu/h	235W	115V	1	Mjukt stål	Pulverlackerad
T150116G151	800Btu/h	235W	115V	1	Rostfritt stål 304	Borstat #3
T150116G152	800Btu/h	235W	115V	1	Rostfritt stål 304	Borstat #3
T150126G100	900Btu/h	264W	230V	1	Mjukt stål	Pulverlackerad
T150126G104	900Btu/h	264W	230V	1	Rostfritt stål 304	Borstat #3
T150126G120	900Btu/h	264W	230V	1	Mjukt stål	Pulverlackerad
T150126G150	900Btu/h	264W	230V	1	Mjukt stål	Pulverlackerad
T200216G100	2000Btu/h	586W	115V	1	Mjukt stål	Pulverlackerad
T200216G150	2000Btu/h	586W	115V	1	Mjukt stål	Pulverlackerad
T200216G155	2000Btu/h	586W	115V	1	Rostfritt stål 304	Borstat #3
T200216G157	2000Btu/h	586W	115V	1	Rostfritt stål 304	Borstat #3
T200226G100	2000Btu/h	586W	230V	1	Mjukt stål	Pulverlackerad
T200226G103	2000Btu/h	586W	230V	1	Rostfritt stål 304	Borstat #3
T200226G150	2000Btu/h	586W	230V	1	Mjukt stål	Pulverlackerad

Katalognummer	Nominell kapacitet BTU/h.	Nominell kapacitet Watt	Nominell spänning	Antal faser	Material	Slutför
T200226G158	2000Btu/h	586W	230V	1	Rostfritt stål 304	Borstat #3
T200246G400	2000Btu/h	586W	460V	1	Mjukt stål	Pulverlackerad
T200246G401	2000Btu/h	586W	460V	1	Rostfritt stål 304	Borstat #3
T290416G150	4000Btu/h	1172W	115V	1	Mjukt stål	Pulverlackerad
T290416G159	4000Btu/h	1172W	115V	1	Rostfritt stål 304	Borstat #3
T290426G150	4000Btu/h	1172W	230V	1	Mjukt stål	Pulverlackerad
T290426G161	4000Btu/h	1172W	230V	1	Rostfritt stål 304	Borstat #3
T430616G102	6303Btu/h	1846W	115V	1	Rostfritt stål 304	Borstat #3
T430616G150	6303Btu/h	1846W	115V	1	Mjukt stål	Pulverlackerad
T430626G150	6600Btu/h	1934W	230V	1	Mjukt stål	Pulverlackerad
T430626G159	6600Btu/h	1934W	230V	1	Rostfritt stål 304	Borstat #3
T430816G150	8100Btu/h	2374W	115V	1	Mjukt stål	Pulverlackerad
T430816G153	8100Btu/h	2374W	115V	1	Rostfritt stål 304	Borstat #3
T430826G108	8200Btu/h	2403W	230V	1	Rostfritt stål 304	Borstat #3
T430826G150	8200Btu/h	2403W	230V	1	Mjukt stål	Pulverlackerad
T431016G102	11000Btu/h	3224W	115V	1	Rostfritt stål 304	Borstat #3
T431016G150	11000Btu/h	3224W	115V	1	Mjukt stål	Pulverlackerad
T431026G104	10200Btu/h	2989W	230V	1	Rostfritt stål 304	Borstat #3

Katalognummer	Nominell kapacitet BTU/h.	Nominell kapacitet Watt	Nominell spänning	Antal fiber	Material	Slutför
T501226G125	12407Btu/h	3636W	230V	1	Rostfritt stål 304	Borstat #3
T501226G150	12407Btu/h	3636W	230V	1	Mjukt stål	Pulverlackerad
T531926G109	20400Btu/h	5978W	230V	1	Rostfritt stål 304	Borstat #3

Table 2/3

Katalognummer	Färg	Höjd	Bredd	Djup	Drifttemperatur	Max. ström
T150116G100	Ljusgrå	400mm	191mm	160mm	-40 to 55°C	3.5A
T150116G120	Ljusgrå	400mm	191mm	160mm	-40 to 55°C	3.5A
T150116G150	Ljusgrå	400mm	191mm	160mm	-40 to 55°C	3.5A
T150116G151		400mm	191mm	160mm	-40 to 55°C	3.5A
T150116G152		400mm	191mm	160mm	-40 to 55°C	3.5A
T150126G100	Ljusgrå	400mm	191mm	160mm	-40 to 55°C	1.5A
T150126G104		400mm	191mm	160mm	-40 to 55°C	1.5A
T150126G120	Ljusgrå	400mm	191mm	160mm	-40 to 55°C	1.5A
T150126G150	Ljusgrå	400mm	191mm	160mm	-40 to 55°C	1.5A
T200216G100	Ljusgrå	508mm	254mm	251mm	-40 to 55°C	7A
T200216G150	Ljusgrå	508mm	254mm	251mm	-40 to 55°C	7A
T200216G155		508mm	254mm	251mm	-40 to 55°C	7A
T200216G157		508mm	254mm	251mm	-40 to 55°C	7A

Katalognummer	Färg	Höjd	Bredd	Djup	Drifttemperatur	Max. ström
T200226G100	Ljusgrå	508mm	254mm	251mm	-40 to 55°C	3.5A
T200226G103		508mm	254mm	251mm	-40 to 55°C	3.5A
T200226G150	Ljusgrå	508mm	254mm	251mm	-40 to 55°C	3.5A
T200226G158		508mm	254mm	251mm	-40 to 55°C	3.5A
T200246G400	Ljusgrå	616mm	254mm	251mm	-40 to 55°C	1.9A
T200246G401		616mm	254mm	251mm	-40 to 55°C	1.9A
T290416G150	Ljusgrå	737mm	432mm	287mm	-40 to 55°C	12.8A
T290416G159		737mm	432mm	287mm	-40 to 55°C	12.8A
T290426G150	Ljusgrå	737mm	432mm	287mm	-40 to 55°C	6.8A
T290426G161		737mm	432mm	287mm	-40 to 55°C	6.8A
T430616G102		1092mm	400mm	277mm	-40 to 55°C	7.7A
T430616G150	Ljusgrå	1092mm	400mm	277mm	-40 to 55°C	7.7A
T430626G150	Ljusgrå	1092mm	400mm	277mm	-40 to 55°C	4.2A
T430626G159		1092mm	400mm	277mm	-40 to 55°C	4.2A
T430816G150	Ljusgrå	1092mm	400mm	277mm	-40 to 55°C	11.2A
T430816G153		1092mm	400mm	277mm	-40 to 55°C	11.2A
T430826G108		1092mm	400mm	277mm	-40 to 55°C	5.4A
T430826G150	Ljusgrå	1092mm	400mm	277mm	-40 to 55°C	5.4A

Katalognummer	Färg	Höjd	Bredd	Djup	Drifttemperatur	Max. ström
T431016G102		1092mm	400mm	277mm	-40 to 55°C	21A
T431016G150	Ljusgrå	1092mm	400mm	277mm	-40 to 55°C	21A
T431026G104		1092mm	400mm	277mm	-40 to 55°C	9.5A
T501226G125		1270mm	483mm	281mm	-40 to 55°C	10.9A
T501226G150	Ljusgrå	1270mm	483mm	281mm	-40 to 55°C	10.9A
T531926G109		1346mm	533mm	330mm	-40 to 55°C	20.3A

Table 3/3

Katalognummer	Fjärråtkomstkontroll	Färgkod	Snabbleverans
T150116G100	Nej	RAL 7035	Nej
T150116G120	Nej	RAL 7035	Nej
T150116G150	Nej	RAL 7035	Nej
T150116G151	Nej		Nej
T150116G152	Nej		Nej
T150126G100	Nej	RAL 7035	Nej
T150126G104	Nej		Nej
T150126G120	Nej	RAL 7035	Nej
T150126G150	Nej	RAL 7035	Nej
T200216G100	Nej	RAL 7035	Nej
T200216G150	Nej	RAL 7035	Nej

Katalognummer	Fjärråtkomstkontroll	Färgkod	Snabbleverans
T200216G155	Nej		Nej
T200216G157	Nej		Nej
T200226G100	Nej	RAL 7035	Nej
T200226G103	Nej		Nej
T200226G150	Nej	RAL 7035	Nej
T200226G158	Nej		Nej
T200246G400	Nej	RAL 7035	Nej
T200246G401	Nej		Nej
T290416G150	Nej	RAL 7035	Nej
T290416G159	Nej		Nej
T290426G150	Nej	RAL 7035	Nej
T290426G161	Nej		Nej
T430616G102	Nej		Nej
T430616G150	Nej	RAL 7035	Nej
T430626G150	Nej	RAL 7035	Nej
T430626G159	Nej		Nej
T430816G150	Nej	RAL 7035	Nej
T430816G153	Nej		Nej

Katalognummer	Fjärråtkomstkontroll	Färgkod	Snabbleverans
T430826G108	Nej		Nej
T430826G150	Nej	RAL 7035	Nej
T431016G102	Nej		Nej
T431016G150	Nej	RAL 7035	Nej
T431026G104	Nej		Nej
T501226G125	Nej		Nej
T501226G150	Nej	RAL 7035	Nej
T531926G109	Nej		Nej

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

*Se specifikationsbladet för fullständiga produktspecifikationer, prestandakurvor och detaljerade ritningar

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, felaktig användning eller felaktig underhåll kan leda till skador på utrustning och personskador.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE