

Teleskopisk glidskena Universal, 2 U

Universalteleskopisk glidskena med > 100 % förlängning och upp till 61 kg lastkapacitet.



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Skenbredd k = 16 mm, maximal installationsbredd för förlängning/låda w = 417 mm

Lateral montering på 19-tums stolparna (19-tums plan är fri för fastsättning av förlängning/låda)

Låsning vid full förlängning

Förlängningens längd > 100 %

Statisk lastkapacitet per par 46 - 61 kg

SPECIFIKATIONER

Material: Stål
Produkttyp: Teleskopisk glidskena
Slutför: Zinkpläterad

Table 1/1

Katalognummer	Längd	Förpackningskvantitet	Statisk belastning	Typ	Snabbleverans
20110-100	305mm	2	61kg	Universell	Nej

Katalognummer	Längd	Förpackningskvantitet	Statisk belastning	Typ	Snabbleverans
20110-101	356mm	2	60kg	Universell	Nej
20110-102	406mm	2	58kg	Universell	Nej
20110-105	559mm	2	52kg	Universell	Nej
20110-103	457mm	2	57kg	Universell	Nej
20110-104	508mm	2	55kg	Universell	Nej
20110-106	610mm	2	50kg	Universell	Nej
20110-107	660mm	2	48kg	Universell	Nej
20110-108	711mm	2	46kg	Universell	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

För montering på 19-tumsplan beställer du monteringssats separat. Universalteleskopskenor kan även monteras utan extra komponenter i icke-standardapplikationer, alltså även i andra skåp än 19-tumshjul.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE