

Teleskopisk glid, Universal, tung belastning, 2 U



Teleskopskenor med 10 till 100 kg lastkapacitet, > 100 % förlängningslängd och möjlighet till lateral montering på 19 tum. Robusta teleskopskenor - lämpliga för installation av 19-tums chassi är lämpliga för montering av serverskåp från vår produktportfölj. Tack vare den extremt robusta konstruktionen och den höga lastkapaciteten kan teleskopskenorna även användas med mycket tunga hus.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Statisk lastkapacitet per par 72 - 100 kg

Lateral montering på 19-tums stolparna (19-tums plan är ledigt för att fästa förlängningen/lådan)

Ändstopp dämpat

Förlängningens längd > 100 %

Skenbredd k = 19,1 mm, maximal installationsbredd för förlängning/låda w = 411 mm

SPECIFIKATIONER

Material: Stål
Produkttyp: Teleskopisk glidskena
Slutför: Zinkpläterad

Table 1/1

Katalognummer	Längd	Förpackningskvantitet	Statisk belastning	Typ	Snabbleverans
20110-190	300mm	2	77kg	Universell	Nej

Katalognummer	Längd	Förpackningskvantitet	Statisk belastning	Typ	Snabbleverans
20110-198	700mm	2	72kg	Universell	Nej
20110-196	600mm	2	88kg	Universell	Nej
20110-195	550mm	2	94kg	Universell	Nej
20110-194	500mm	2	100kg	Universell	Nej
20110-191	350mm	2	83kg	Universell	Nej
20110-193	450mm	2	94kg	Universell	Nej
20110-192	400mm	2	88kg	Universell	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

För montering på 19-tums plan beställer du monteringssatsen separat.

Universalteleskopskenor kan även monteras utan extra komponenter i icke-standardiserade applikationer, alltså även i andra skåp än 19 tum.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE