


Testadapter för VMEbus



Testadapter för VMEbus-kort för åtkomst till testpunkter på kortet.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Routing och lagerstack-up matchar kraven för VME-bussen

Mätfält för ström- och spänningsmätning (V/i), (A)

Ytterligare mätstift, t.ex. för probspetsarna på ett oscilloskop (b)

1-stiftsläge för andra testobjektet, 1-stiftsläge för termineringskort

6 U-testadapterar består av två 3 U-testadapterar kopplade via en mellanadapter

Spänningsledningarna är konstruerade för 2 A.

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Typ	Anslutningstyp	Kortdjup	Rackhöjd	Mätfält	Antal lager
23021-001	VMEbus	C96, Systembuss	160mm	3U	Ström, Spänning	6
23021-100	VMEbus	C96, I/O-BUSS	160mm	3U	Ström, Spänning	6

Katalognummer	Typ	Anslutningstyp	Kortdjup	Rackhöjd	Mätfält	Antal lager
23021-002	VMEbus	C96, Systembuss	220mm	3U	Ström, Spänning	6
23021-101	VMEbus	C96, I/O-BUSS	220mm	3U	Ström, Spänning	6
23022-002	VMEbus	C96, Systembuss, C96, I/O-BUSS	160mm	6U	Ström, Spänning	6
23022-004	VMEbus	C96, Systembuss, C96, I/O-BUSS	220mm	6U	Ström, Spänning	6
23022-010	VMEbus	C96, Systembuss, C96, I/O-BUSS	280mm	6U	Ström, Spänning	6

Table 2/2

Katalognummer	Förpackningskvantitet	Snabbleverans
23021-001	1	Nej
23021-100	1	Nej
23021-002	1	Nej
23021-101	1	Nej
23022-002	1	Nej
23022-004	1	Nej
23022-010	1	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

För 9 U VMEbus testadapterlösning, se mellanliggande adapterfäste, 9 U, 220 mm, 350 mm.

P1 = systembuss, P2 = i/O-buss.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation,

missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE