

Varistar 19" Panel/Slide Mount



Slide mounts with adjustable increments.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Depth-adjustable in 25 mm increments

In accordance with IEC 60297-1 (DIN 41 494, Part 1)

Assembly in 600 mm wide cabinets directly on the frame

For 800 mm width adapter bracket for reduced width is necessary, for partial-height mounting depth members are necessary

Dimensions are engraved in U increments (1 ... 52 U)

Made of Steel, 2 mm thick

Subsequent assembly possible

SPECIFIKATIONER

Produkttyp: Glidmontering

Material: Stål

Table 1/2

Katalognummer	Rackhöjd	Höjd	Yta	Antal i förpackningen	Färg	Färgkod
23130-011	24U	1200mm	Pulverlackerad	2	Svartgrå	RAL 7021
23130-012	29U	1400mm	Pulverlackerad	2	Svartgrå	RAL 7021
23130-013	33U	1600mm	Pulverlackerad	2	Svartgrå	RAL 7021
23130-014	38U	1800mm	Pulverlackerad	2	Svartgrå	RAL 7021
23130-015	42U	2000mm	Pulverlackerad	2	Svartgrå	RAL 7021
23130-016	47U	2200mm	Pulverlackerad	2	Svartgrå	RAL 7021
23130-017	8U	400mm	Pulverlackerad	2	Svartgrå	RAL 7021
23130-018	12U	550mm	Pulverlackerad	2	Svartgrå	RAL 7021
23130-019	16U	750mm	Pulverlackerad	2	Svartgrå	RAL 7021
23130-020	20U	900mm	Pulverlackerad	2	Svartgrå	RAL 7021
23130-021	24U	1200mm	Pulverlackerad	2	Ljusgrå	RAL 7035
23130-022	29U	1400mm	Pulverlackerad	2	Ljusgrå	RAL 7035
23130-023	33U	1600mm	Pulverlackerad	2	Ljusgrå	RAL 7035

Katalognummer	Rackhöjd	Höjd	Yta	Antal i förpackningen	Färg	Färgkod
23130-024	38U	1800mm	Pulverlackerad	2	Ljusgrå	RAL 7035
23130-025	42U	2000mm	Pulverlackerad	2	Ljusgrå	RAL 7035
23130-026	47U	2200mm	Pulverlackerad	2	Ljusgrå	RAL 7035
23130-027	8U	400mm	Pulverlackerad	2	Ljusgrå	RAL 7035
23130-028	12U	550mm	Pulverlackerad	2	Ljusgrå	RAL 7035
23130-029	16U	750mm	Pulverlackerad	2	Ljusgrå	RAL 7035
23130-030	20U	900mm	Pulverlackerad	2	Ljusgrå	RAL 7035
23130-031	24U	1200mm	Aluminium-zinkpläterad	2		
23130-032	29U	1400mm	Aluminium-zinkpläterad	2		
23130-033	33U	1600mm	Aluminium-zinkpläterad	2		
23130-034	38U	1800mm	Aluminium-zinkpläterad	2		
23130-035	42U	2000mm	Aluminium-zinkpläterad	2		
23130-036	47U	2200mm	Aluminium-zinkpläterad	2		
23130-037	8U	400mm	Aluminium-zinkpläterad	2		
23130-038	12U	550mm	Aluminium-zinkpläterad	2		
23130-039	16U	750mm	Aluminium-zinkpläterad	2		
23130-040	20U	900mm	Aluminium-zinkpläterad	2		
23130-570	52U	2450mm	Pulverlackerad	2	Svartgrå	RAL 7021

Katalognummer	Rackhöjd	Höjd	Yta	Antal i förpackningen	Färg	Färgkod
23130-588	52U	2450mm	Aluminium-zinkpläterad	2	Svartgrå	RAL 7021

Table 2/2

Katalognummer	Längd	Paketenhet	Snabbleverans
23130-011	1095mm	Par	Nej
23130-012	1295mm	Par	Nej
23130-013	1495mm		Nej
23130-014	1695mm	Par	Nej
23130-015	1895mm	Par	Nej
23130-016	2095mm	Par	Nej
23130-017	395mm		Nej
23130-018	545mm		Nej
23130-019	745mm		Nej
23130-020	895mm		Nej
23130-021	1095mm		Nej
23130-022	1295mm		Nej
23130-023	1495mm		Nej
23130-024	1695mm		Nej
23130-025	1895mm		Nej
23130-026	2095mm		Nej

Katalognummer	Längd	Paketenhet	Snabbleverans
23130-027	395mm		Nej
23130-028	545mm		Nej
23130-029	745mm		Nej
23130-030	895mm		Nej
23130-031	1095mm	Par	Nej
23130-032	1295mm	Par	Nej
23130-033	1495mm		Nej
23130-034	1695mm	Par	Nej
23130-035	1895mm	Par	Nej
23130-036	2095mm	Par	Nej
23130-037	395mm		Nej
23130-038	545mm		Nej
23130-039	745mm		Nej
23130-040	895mm		Nej
23130-570	2345mm		Nej
23130-588	2345mm		Nej

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

For 19" partial-height mounting depth members are necessary.

Metric panel/slide mounts available on request.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE