


Monteringssats Varistar



Monteringssats för montering av tillbehör direkt på Varistar CP-ramen från utsidan eller insidan.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Montering av komponenter är möjlig både från insidan och från utsidan

För direkt montering av 19-tums panel-/glidfästen, djupelement och andra komponenter på Varistar CP-ramen (2 mm)

Montering genom att clipsa fast hylsmuttern i ramen eller djupbalken

Sats krävs om bakpanel med snabbfäste monteras ovanför anslutningsplattan

SPECIFIKATIONER

Produkttyp: Monteringssats

Material: Stål

Slutför: Zinkpläterad

Table 1/1

Katalognummer	Förpackningskvantitet	Vridmoment	Typ	Snabbleverans
23130-285	50	5N·m	Skruv	Nej
23130-674	50	5N·m	Skruv med bricka	Nej

Katalognummer	Förpackningskvantitet	Vridmoment	Typ	Snabbleverans
23130-141	50		Skruva med muttrar	Nej

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE