


Varistar CP 19-tums svängram Trim



Varistar CP svängram ger optimal utrymmes användning inuti racket. Gungorna levereras med handtag.

DESIGN

Inkluderar handtag och urtag för kabelöglor

För att täcka mellanrummet mellan svängram och skåp upprätt för 800 mm breda skåp

Fäste för maximal svängning: 120 eller 160

För svängram med lastkapacitet 150 kg rekommenderas ett stopp av säkerhetsskäl

Låsning nr 333

Reservnyckel för din-halvprofilcylinder

SPECIFIKATIONER

Produkttyp: Skåp-/rackram

Material: Stål

Fungerar med.: Varistar CP

Table 1/2

Katalognummer	Rackhöjd	Designfunktion	Förpackningskvantitet	Färg	Färgkod	Slutför
21630-746	24U	Asymmetrisk	1	Svart grå	RAL 7021	Pulverlackerad
21630-748	42U	Asymmetrisk	1	Svart grå	RAL 7021	Pulverlackerad
21630-747	33U	Asymmetrisk	1	Svart grå	RAL 7021	Pulverlackerad
21630-751	42U	Symmetrisk	2	Svart grå	RAL 7021	Pulverlackerad

Katalognummer	Rackhöjd	Designfunktion	Förpackningskvantitet	Färg	Färgkod	Slutför
21630-750	33U	Symmetrisk	2	Svart grå	RAL 7021	Pulverlackerad
21630-749	24U	Symmetrisk	2	Svart grå	RAL 7021	Pulverlackerad

Table 2/2

Katalognummer	Skyddsklass	Typ	Snabbleverans
21630-746	IP20	Sväng	Nej
21630-748	IP20	Sväng	Nej
21630-747	IP20	Sväng	Nej
21630-751	IP20	Sväng	Nej
21630-750	IP20	Sväng	Nej
21630-749	IP20	Sväng	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Varistar CP svängarm ger optimal utrymmes användning inuti racket. Gungorna levereras med handtag.

Köp jordningssatsen separat.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE