


Varistar CP bottenplatta, flera delar



Bottenplattan i flera delar monteras från insidan.

Beställ jordning, täckplatta, borstlist eller filtermatta separat.

DESIGN

För att täcka basöppningen

Bottenplattan i flera delar är öppen baktill (öppning bak 200 mm djup, ingen bakre öppning med 300 mm skåpdjup)

SPECIFIKATIONER

Produkttyp: Bas för skåp/rack

Material: Stål

Table 1/2

Katalognummer	Bredd	Djup	Förpackningsvikt	Ram	Färg	Färgkod
21630-616	600mm	600mm	1	Stationär	Svart grå	RAL 7021
21630-617	600mm	800mm	1	Stationär	Svart grå	RAL 7021

Katalognummer	Bredd	Djup	Förpackningsvikt	Ram	Färg	Färgkod
21630-618	600mm	900mm	1	Stationär	Svart grå	RAL 7021
21630-619	600mm	1000mm	1	Stationär	Svart grå	RAL 7021
21630-620	600mm	1100mm	1	Stationär	Svart grå	RAL 7021
21630-621	600mm	1200mm	1	Stationär	Svart grå	RAL 7021
21630-622	800mm	600mm	1	Stationär	Svart grå	RAL 7021
21630-623	800mm	800mm	1	Stationär	Svart grå	RAL 7021
21630-624	800mm	900mm	1	Stationär	Svart grå	RAL 7021
21630-625	800mm	1000mm	1	Stationär	Svart grå	RAL 7021
21630-626	800mm	1100mm	1	Stationär	Svart grå	RAL 7021
21630-627	800mm	1200mm	1	Stationär	Svart grå	RAL 7021
21630-802	600mm	600mm	1	Mobil	Svart grå	RAL 7021
21630-803	600mm	800mm	1	Mobil	Svart grå	RAL 7021
21630-804	600mm	900mm	1	Mobil	Svart grå	RAL 7021
21630-805	600mm	1000mm	1	Mobil	Svart grå	RAL 7021
21630-806	600mm	1100mm	1	Mobil	Svart grå	RAL 7021
21630-807	600mm	1200mm	1	Mobil	Svart grå	RAL 7021
21630-808	800mm	600mm	1	Mobil	Svart grå	RAL 7021
21630-809	800mm	800mm	1	Mobil	Svart grå	RAL 7021

Katalognummer	Bredd	Djup	Förpackningskvantitet	Ram	Färg	Färgkod
21630-810	800mm	900mm	1	Mobil	Svart grå	RAL 7021
21630-811	800mm	1000mm	1	Mobil	Svart grå	RAL 7021
21630-812	800mm	1100mm	1	Mobil	Svart grå	RAL 7021
21630-813	800mm	1200mm	1	Mobil	Svart grå	RAL 7021

Table 2/2

Katalognummer	Slutför	Snabbleverans
21630-616	Pulverlackerad	Nej
21630-617	Pulverlackerad	Nej
21630-618	Pulverlackerad	Nej
21630-619	Pulverlackerad	Nej
21630-620	Pulverlackerad	Nej
21630-621	Pulverlackerad	Nej
21630-622	Pulverlackerad	Nej
21630-623	Pulverlackerad	Nej
21630-624	Pulverlackerad	Nej
21630-625	Pulverlackerad	Nej
21630-626	Pulverlackerad	Nej
21630-627	Pulverlackerad	Nej
21630-802	Pulverlackerad	Nej

Katalognummer	Slutför	Snabbleverans
21630-803	Pulverlackerad	Nej
21630-804	Pulverlackerad	Nej
21630-805	Pulverlackerad	Nej
21630-806	Pulverlackerad	Nej
21630-807	Pulverlackerad	Nej
21630-808	Pulverlackerad	Nej
21630-809	Pulverlackerad	Nej
21630-810	Pulverlackerad	Nej
21630-811	Pulverlackerad	Nej
21630-812	Pulverlackerad	Nej
21630-813	Pulverlackerad	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Bottenplattan i flera delar monteras från insidan.

Beställ jordning, täckplatta, borstlist eller filtermatta separat.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE