


Varistar CP bottenplatta, ett stycke

Basplattan är solid och täcker skåpets bas.



DESIGN

Basplattan är solid och täcker skåpets bas

Monteras utifrån

SPECIFIKATIONER

Produkttyp: Bas för skåp/rack

Material: Stål

Table 1/2

Katalognummer	Bredd	Djup	Förpackningskvantitet	Färg	Färgkod	Slutför
21630-629	600mm	600mm	1			Varmförzinkad
21630-630	600mm	800mm	1			Varmförzinkad
21630-635	800mm	600mm	1			Varmförzinkad
21630-636	800mm	800mm	1			Varmförzinkad
21630-628	600mm	300mm	1			Varmförzinkad
21630-631	600mm	900mm	1			Varmförzinkad

Katalognummer	Bredd	Djup	Förpackningskvantitet	Färg	Färgkod	Slutför
21630-632	600mm	1000mm	1			Varmförzinkad
21630-637	800mm	900mm	1			Varmförzinkad
21630-638	800mm	1000mm	1			Varmförzinkad
21630-320	600mm	300mm	1	Svart grå	RAL 7021	Pulverlackerad
21630-322	600mm	600mm	1	Svart grå	RAL 7021	Pulverlackerad
21630-323	600mm	800mm	1	Svart grå	RAL 7021	Pulverlackerad
21630-324	600mm	900mm	1	Svart grå	RAL 7021	Pulverlackerad
21630-325	600mm	1000mm	1	Svart grå	RAL 7021	Pulverlackerad
21630-326	600mm	1100mm	1	Svart grå	RAL 7021	Pulverlackerad
21630-327	600mm	1200mm	1	Svart grå	RAL 7021	Pulverlackerad
21630-330	800mm	600mm	1	Svart grå	RAL 7021	Pulverlackerad
21630-331	800mm	800mm	1	Svart grå	RAL 7021	Pulverlackerad
21630-332	800mm	900mm	1	Svart grå	RAL 7021	Pulverlackerad
21630-333	800mm	1000mm	1	Svart grå	RAL 7021	Pulverlackerad
21630-334	800mm	1100mm	1	Svart grå	RAL 7021	Pulverlackerad
21630-335	800mm	1200mm	1	Svart grå	RAL 7021	Pulverlackerad
21630-633	600mm	1100mm	1			Varmförzinkad
21630-634	600mm	1200mm	1			Varmförzinkad

Katalognummer	Bredd	Djup	Förpackningskvantitet	Färg	Färgkod	Slutför
21630-639	800mm	1100mm	1			Varmförzinkad
21630-640	800mm	1200mm	1			Varmförzinkad

Table 2/2

Katalognummer	Snabbleverans
21630-629	Nej
21630-630	Nej
21630-635	Nej
21630-636	Nej
21630-628	Nej
21630-631	Nej
21630-632	Nej
21630-637	Nej
21630-638	Nej
21630-320	Nej
21630-322	Nej
21630-323	Nej
21630-324	Nej
21630-325	Nej
21630-326	Nej

Katalognummer	Snabbleverans
21630-327	Nej
21630-330	Nej
21630-331	Nej
21630-332	Nej
21630-333	Nej
21630-334	Nej
21630-335	Nej
21630-633	Nej
21630-634	Nej
21630-639	Nej
21630-640	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Denna basplatta används för applikationer som inte kräver kabelinföring från basen.

Köp jordningssatsen separat.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplikering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE