

Varistar CP Base/Plinth

A plinth allows functional storage of excess cable assemblies and protects the bottom part of the cabinet against rodents.



DESIGN

2 support profiles, for front and rear

Static load-carrying capacity 1000 kg

SPECIFIKATIONER

Produkttyp: Skåp/rackbas

Material: Stål

Table 1/2

Katalognummer	Höjd	Bredd	Antal i förpackningen	Färg	Färgkod	Djup
24630-034	100mm	600mm	1	Svartgrå	RAL 7021	600mm
24630-036	200mm	600mm	1	Svartgrå	RAL 7021	
24630-064	100mm	600mm	1	Svartgrå	RAL 7021	
24630-066	200mm	600mm	1	Svartgrå	RAL 7021	
24630-035	100mm	800mm	1	Svartgrå	RAL 7021	
24630-037	200mm	800mm	1	Svartgrå	RAL 7021	

Katalognummer	Höjd	Bredd	Antal i förpackningen	Färg	Färgkod	Djup
24630-065	100mm	800mm	1	Svartgrå	RAL 7021	
24630-067	200mm	800mm	1	Svartgrå	RAL 7021	

Table 2/2

Katalognummer	Yta	Typ	Snabbleverans
24630-034	Pulverlackerad	Sockel, Perforerad	Nej
24630-036	Pulverlackerad	Sockel, Perforerad	Nej
24630-064	Pulverlackerad	Sockel, Standard	Nej
24630-066	Pulverlackerad	Sockel, Standard	Nej
24630-035	Pulverlackerad	Sockel, Perforerad	Nej
24630-037	Pulverlackerad	Sockel, Perforerad	Nej
24630-065	Pulverlackerad	Sockel, Standard	Nej
24630-067	Pulverlackerad	Sockel, Standard	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Please order side trims separately.

Cannot be used in conjunction with castors

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE