

Varistar CP skåp ram, seismisk tung belastning



Svetsad stål kapsling som är speciellt konstruerad för att skydda utrustning i områden med seismisk aktivitet och uppfylla Bellcore Zore 4-kraven.

DESIGN

St, 1,5 mm, förzinkad, finish: Pulverlackerad

Jordbävning motstånd mot Bellcore zon 4

Svetsad kraftig ram med förstärkningsfästen, RAL 7021

Dynamisk lastkapacitet 500 kg enligt IEC 61587?2

SPECIFIKATIONER

Dynamisk belastning:	500kg
Statisk belastning:	1600kg
Produkttyp:	Skåp-/rackram
Rammaterial:	Stål

Table 1/3

Katalognummer	Rackhöjd	Höjd	Bredd	Djup	Förpackningskvantitet	Stöt- och vibrationstolerans
20630-273	33U	1600mm	600mm	600mm	1	5g (force)
20630-274	33U	1600mm	600mm	800mm	1	5g (force)
20630-275	33U	1600mm	800mm	600mm	1	5g (force)
20630-276	33U	1600mm	800mm	800mm	1	5g (force)

Katalognummer	Rackhöjd	Höjd	Bredd	Djup	Förpackningskvantitet	Stöt- och vibrationstolerans
20630-277	38U	1800mm	600mm	600mm	1	5g (force)
20630-278	38U	1800mm	800mm	600mm	1	5g (force)
20630-279	38U	1800mm	800mm	600mm	1	5g (force)
20630-280	38U	1800mm	800mm	800mm	1	5g (force)
20630-281	42U	2000mm	600mm	600mm	1	5g (force)
20630-282	42U	2000mm	600mm	800mm	1	5g (force)
20630-283	42U	2000mm	800mm	600mm	1	5g (force)
20630-284	42U	2000mm	800mm	1600mm	1	5g (force)
20630-285	42U	2200mm	600mm	600mm	1	5g (force)
20630-286	47U	2200mm	600mm	800mm	1	5g (force)
20630-287	47U	2200mm	800mm	600mm	1	5g (force)
20630-288	47U	2200mm	800mm	800mm	1	5g (force)
20630-269	42U	2000mm	600mm	1000mm	1	5g (force)
20630-270	42U	2000mm	600mm	1200mm	1	5g (force)
20630-271	42U	2000mm	800mm	1000mm	1	5g (force)
20630-272	42U	2000mm	800mm	1200mm	1	5g (force)

Table 2/3

Katalognummer	Frekvens	Färg	Färgkod	Överensstämmer med.	Slutför	Material
---------------	----------	------	---------	---------------------	---------	----------

20630-273	50 Hz	Svart grå	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Pulverlackerad	Stål
20630-274	50 Hz	Svart grå	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Pulverlackerad	Stål
20630-275	50 Hz	Svart grå	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Pulverlackerad	Stål
20630-276	50 Hz	Svart grå	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Pulverlackerad	Stål
20630-277	50 Hz	Svart grå	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Pulverlackerad	Stål
20630-278	50 Hz	Svart grå	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Pulverlackerad	Stål
20630-279	50 Hz	Svart grå	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Pulverlackerad	Stål
20630-280	50 Hz	Svart grå	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Pulverlackerad	Stål
20630-281	50 Hz	Svart grå	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Pulverlackerad	Stål
20630-282	50 Hz	Svart grå	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Pulverlackerad	Stål
20630-283	50 Hz	Svart grå	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Pulverlackerad	Stål
20630-284	50 Hz	Svart grå	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Pulverlackerad	Stål
20630-285	50 Hz	Svart grå	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Pulverlackerad	Stål
20630-286	50 Hz	Svart grå	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Pulverlackerad	Stål
20630-287	50 Hz	Svart grå	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Pulverlackerad	Stål
20630-288	50 Hz	Svart grå	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Pulverlackerad	Stål
20630-269	50 Hz	Svart grå	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Pulverlackerad	Stål
20630-270	50 Hz	Svart grå	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Pulverlackerad	Stål
20630-271	50 Hz	Svart grå	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Pulverlackerad	Stål

20630-272	50 Hz	Svart grå	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Pulverlackerad	Stål
-----------	-------	-----------	----------	-----------------------------	----------------	------

Table 3/3

Katalognummer	Typ	Fungerar med.	Snabbleverans
20630-273	Tung last	Varistar CP	Nej
20630-274	Tung last	Varistar CP	Nej
20630-275	Tung last	Varistar CP	Nej
20630-276	Tung last	Varistar CP	Nej
20630-277	Tung last	Varistar CP	Nej
20630-278	Tung last	Varistar CP	Nej
20630-279	Tung last	Varistar CP	Nej
20630-280	Tung last	Varistar CP	Nej
20630-281	Tung last	Varistar CP	Nej
20630-282	Tung last	Varistar CP	Nej
20630-283	Tung last	Varistar CP	Nej
20630-284	Tung last	Varistar CP	Nej
20630-285	Tung last	Varistar CP	Nej
20630-286	Tung last	Varistar CP	Nej
20630-287	Tung last	Varistar CP	Nej
20630-288	Tung last	Varistar CP	Nej
20630-269	Tung last	Varistar CP	Nej

Katalognummer	Typ	Fungerar med.	Snabbleverans
20630-270	Tung last		Nej
20630-271	Tung last	Varistar CP	Nej
20630-272	Tung last	Varistar CP	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Beställ tillbehör och komponenter separat.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE