

Varistar CP skåp ram, seismisk



Svetsad stål kapsling som är speciellt konstruerad för att skydda utrustning i områden med seismisk aktivitet och uppfylla Bellcore Zore 4-kraven.

DESIGN

St, 1,5 mm, förzinkad, finish: Pulverlackerad

Jordbävning motstånd mot Bellcore zon 4

Svetsad seismisk ram med förstärkningsfästen, RAL 7021

Dynamisk lastkapacitet 250 kg enligt IEC 61587?2

SPECIFIKATIONER

Dynamisk belastning:	250kg
Statisk belastning:	1600kg
Produkttyp:	Skåp-/rackram
Rammaterial:	Stål

Table 1/3

Katalognummer	Rackhöjd	Höjd	Bredd	Djup	Förpackningskvantitet	Stöt- och vibrationstolerans
20630-358	33U	1600mm	600mm	600mm	1	5g (force)
20630-359	33U	1600mm	600mm	600mm	1	5g (force)
20630-360	33U	1600mm	800mm	600mm	1	5g (force)
20630-361	33U	1600mm	800mm	800mm	1	5g (force)

Katalognummer	Rackhöjd	Höjd	Bredd	Djup	Förpackningskvantitet	Stöt- och vibrationstolerans
20630-362	38U	1800mm	600mm	600mm	1	5g (force)
20630-363	38U	1800mm	600mm	800mm	1	5g (force)
20630-364	38U	1800mm	800mm	600mm	1	5g (force)
20630-365	38U	1800mm	800mm	800mm	1	5g (force)
20630-366	42U	2000mm	600mm	600mm	1	5g (force)
20630-367	42U	2000mm	600mm	800mm	1	5g (force)
20630-370	42U	2000mm	800mm	600mm	1	5g (force)
20630-371	42U	2000mm	800mm	800mm	1	5g (force)
20630-374	47U	2200mm	600mm	600mm	1	5g (force)
20630-375	47U	2200mm	600mm	800mm	1	5g (force)
20630-376	47U	2200mm	800mm	600mm	1	5g (force)
20630-377	47U	2200mm	800mm	800mm	1	5g (force)
20630-368	42U	2000mm	600mm	1000mm	1	5g (force)
20630-369	42U	2000mm	600mm	1200mm	1	5g (force)
20630-372	42U	2000mm	800mm	1000mm	1	5g (force)
20630-373	42U	2000mm	800mm	1200mm	1	5g (force)

Table 2/3

Katalognummer	Frekvens	Färg	Färgkod	Överensstämmer med.	Slutför	Material
---------------	----------	------	---------	---------------------	---------	----------

20630-358	50 Hz	Svart grå	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Pulverlackerad	Stål
20630-359	50 Hz	Svart grå	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Pulverlackerad	Stål
20630-360	50 Hz	Svart grå	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Pulverlackerad	Stål
20630-361	50 Hz	Svart grå	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Pulverlackerad	Stål
20630-362	50 Hz	Svart grå	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Pulverlackerad	Stål
20630-363	50 Hz	Svart grå	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Pulverlackerad	Stål
20630-364	50 Hz	Svart grå	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Pulverlackerad	Stål
20630-365	50 Hz	Svart grå	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Pulverlackerad	Stål
20630-366	50 Hz	Svart grå	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Pulverlackerad	Stål
20630-367	50 Hz	Svart grå	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Pulverlackerad	Stål
20630-370	50 Hz	Svart grå	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Pulverlackerad	Stål
20630-371	50 Hz	Svart grå	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Pulverlackerad	Stål
20630-374	50 Hz	Svart grå	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Pulverlackerad	Stål
20630-375	50 Hz	Svart grå	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Pulverlackerad	Stål
20630-376	50 Hz	Svart grå	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Pulverlackerad	Stål
20630-377	50 Hz	Svart grå	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Pulverlackerad	Stål
20630-368	50 Hz	Svart grå	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Pulverlackerad	Stål
20630-369	50 Hz	Svart grå	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Pulverlackerad	Stål
20630-372	50 Hz	Svart grå	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Pulverlackerad	Stål

20630-373	50 Hz	Svart grå	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Pulverlackerad	Stål
-----------	-------	-----------	----------	-----------------------------	----------------	------

Table 3/3

Katalognummer	Typ	Fungerar med.	Snabbleverans
20630-358	Seismisk	Varistar CP	Nej
20630-359	Seismisk	Varistar CP	Nej
20630-360	Seismisk	Varistar CP	Nej
20630-361	Seismisk	Varistar CP	Nej
20630-362	Seismisk	Varistar CP	Nej
20630-363	Seismisk	Varistar CP	Nej
20630-364	Seismisk	Varistar CP	Nej
20630-365	Seismisk	Varistar CP	Nej
20630-366	Seismisk	Varistar CP	Nej
20630-367	Seismisk	Varistar CP	Nej
20630-370	Seismisk	Varistar CP	Nej
20630-371	Seismisk	Varistar CP	Nej
20630-374	Seismisk	Varistar CP	Nej
20630-375	Seismisk	Varistar CP	Nej
20630-376	Seismisk	Varistar CP	Nej
20630-377	Seismisk	Varistar CP	Nej
20630-368	Seismisk	Varistar CP	Nej

Katalognummer	Typ	Fungerar med.	Snabbleverans
20630-369	Seismisk	Varistar CP	Nej
20630-372	Seismisk	Varistar CP	Nej
20630-373	Seismisk	Varistar CP	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Beställ tillbehör och komponenter separat.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE