

Varistar CP EMC-skåp, IP 55



Varistar: Mycket mångsidigt, robust elektroniskåp med svetsad stålram med ett brett utbud av tillgängliga funktioner, inklusive skydd mot damm och vatten (IP 20 och IP 55), kylningsalternativ från fläktar till 40 kW luft-till-vatten-kylare, stöt-, vibrations- och seismisk resistans upp till NEBS GR-63-CORE BELLCORE zon 4 och branschledande radiofrekvent/elektromagnetisk (RFI/EMI) skärmning på 3 dB vid 61587 GHz, 3 dB vid 60 GHz (testad enligt IEC 1-40).

DESIGN

Skärmning 60 dB vid 1 GHz, 40 dB vid 3 GHz (testad enligt IEC 61587-3)

Skärmning 30 dB vid 18 GHz, (testad enligt en 61000-5-7) med EN45545 packningar

Typ av skydd IP 55

Statisk last/bärförmåga 1600 kg

Dörrar med 4-punktslås och skruvfasta sidopaneler

Sido- och bakpaneler kan installeras av en person

SPECIFIKATIONER

Statisk belastning:	1600kg
Produkttyp:	Skåp
Skyddsklass:	IP55
Färgkod för beklädnad:	RAL 7021
Rammaterial:	Stål

Table 1/3

Katalognummer	Rackhöjd	Höjd	Ramfärg	Bredd	Ramens färgkod	Kabelingång
10630-044	42U	2000mm	Svart grå	600mm	RAL 7021	Ja
10630-043	42U	2000mm	Svart grå	600mm	RAL 7021	Nej

Table 2/3

Katalognummer	Beklädnadsmaterial	Djup	Beklädnad färg	Förpackningskvantitet	Överensstämmer med.	Slutför
10630-044	Stål	800mm	Svart grå	1	IEC 60529, IEC 61587-1, IEC 60297-3-100, IEC 61587-3	Pulverlackerad
10630-043	Stål	800mm	Svart grå	1	IEC 60529, IEC 61587-1, IEC 60297-3-100, IEC 61587-3	Pulverlackerad

Table 3/3

Katalognummer	Material	Snabbleverans
10630-044	Stål	Nej
10630-043	Stål	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Ytterligare mått och version finns tillgängliga för ServicePlus EMC. Beställ sockel separat. För montering av hyllor och glidskenor behövs ett annat par panel-/glidfästen.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, brandrisker, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE