

Varistar CP EMC förkortad bakpanel med infälld monteringsplatta



Infällda anslutningsplattor behövs för konvektorer som inte sticker ut ur skåpets plan

DESIGN

Intelligent kabelhantering med infällda anslutningsplattor

Anslutningsplattan är 400 mm hög

För infälld platta: Platta infälld med 40 mm

SPECIFIKATIONER

Produkttyp: Skåp-/rackpanel
Skyddsklass: IP55
Material: Stål; Stainless Stål

Table 1/1

Katalognummer	Rackhöjd	Höjd	Bredd	Förpackningskvantitet	Slutför	Snabbleverans
21630-914	47U	2200mm	800mm	1	Pulverlackerad	Nej
21630-909	38U	1800mm	600mm	1	Pulverlackerad	Nej
21630-913	47U	2200mm	600mm	1	Pulverlackerad	Nej
21630-912	42U	2000mm	800mm	1	Pulverlackerad	Nej

Katalognummer	Rackhöjd	Höjd	Bredd	Förpackningskvantitet	Slutför	Snabbleverans
21630-911	42U	2000mm	600mm	1	Pulverlackerad	Nej
21630-910	38U	1800mm	800mm	1	Pulverlackerad	Nej

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE