

Varistar CP glasdörr med 3-punktslås



Glasdörr med 3-punktslås ger starkare kontakt mellan dörr och skåpstomme.

DESIGN

Glasdörr med 3-punktslås, med lås

Spakhandtag med nyckelinsats (2 nycklar)

Öppningsvinkel 180 grader

Säkerhetsglas, 6 mm

Standardmontering, lås på höger dörr

Kan eftermonteras med spakhandtag 24630003 och din-profilhalvcylinder med nycklar eller tryckknapp

SPECIFIKATIONER

Låstyp: 3-punktslåsning

Produkttyp: Skåpdörr

Material: Stål; Glas

Table 1/2

Katalognummer	Rackhöjd	Höjd	Bredd	Skyddsklass	Förpackningskvantitet	Färg
21630-416	24U	1200mm	600mm	IP20	1	Svart grå
21630-717	24U	1200mm	600mm	IP55	1	Svart grå
21630-417	24U	1200mm	800mm	IP20	1	Svart grå
21630-718	24U	1200mm	800mm	IP55	1	Svart grå

Katalognummer	Rackhöjd	Höjd	Bredd	Skyddsklass	Förpackningskvantitet	Färg
21630-418	29U	1400mm	600mm	IP20	1	Svart grå
21630-719	29U	1400mm	600mm	IP55	1	Svart grå
21630-419	29U	1400mm	800mm	IP20	1	Svart grå
21630-720	29U	1400mm	800mm	IP55	1	Svart grå
21630-420	33U	1600mm	600mm	IP20	1	Svart grå
21630-721	33U	1600mm	600mm	IP55	1	Svart grå
21630-421	33U	1600mm	800mm	IP20	1	Svart grå
21630-722	33U	1600mm	800mm	IP55	1	Svart grå
21630-422	38U	1800mm	600mm	IP20	1	Svart grå
21630-723	38U	1800mm	600mm	IP55	1	Svart grå
21630-423	38U	1800mm	800mm	IP20	1	Svart grå
21630-724	38U	1800mm	800mm	IP55	1	Svart grå
21630-092	42U	2000mm	600mm	IP20	1	Svart grå
21630-725	42U	2000mm	600mm	IP55	1	Svart grå
21630-095	42U	2000mm	800mm	IP20	1	Svart grå
21630-726	42U	2000mm	800mm	IP55	1	Svart grå
21630-093	47U	2200mm	600mm	IP20	1	Svart grå
21630-727	47U	2200mm	600mm	IP55	1	Svart grå

Katalognummer	Rackhöjd	Höjd	Bredd	Skyddsklass	Förpackningskvantitet	Färg
21630-096	47U	2200mm	800mm	IP20	1	Svart grå
21630-728	47U	2200mm	800mm	IP55	1	Svart grå
21630-094	52U	2450mm	600mm	IP20	1	Svart grå
21630-097	52U	2450mm	800mm	IP20	1	Svart grå

Table 2/2

Katalognummer	Färgkod	Överensstämmer med.	Slutför	Typ	Fungerar med.	Snabbleverans
21630-416	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlackerad	Glasdörr	Varistar CP	Nej
21630-717	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverlackerad	Glasdörr	Varistar CP	Nej
21630-417	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlackerad	Glasdörr	Varistar CP	Nej
21630-718	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverlackerad	Glasdörr	Varistar CP	Nej
21630-418	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlackerad	Glasdörr	Varistar CP	Nej
21630-719	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverlackerad	Glasdörr	Varistar CP	Nej
21630-419	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlackerad	Glasdörr	Varistar CP	Nej
21630-720	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverlackerad	Glasdörr	Varistar CP	Nej
21630-420	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlackerad	Glasdörr	Varistar CP	Nej
21630-721	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverlackerad	Glasdörr	Varistar CP	Nej
21630-421	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlackerad	Glasdörr	Varistar CP	Nej
21630-722	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverlackerad	Glasdörr	Varistar CP	Nej

Katalognummer	Färgkod	Överensstämmer med.	Slutför	Typ	Fungerar med.	Snabbleverans
21630-422	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlackerad	Glasdörr	Varistar CP	Nej
21630-723	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverlackerad	Glasdörr	Varistar CP	Nej
21630-423	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlackerad	Glasdörr	Varistar CP	Nej
21630-724	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverlackerad	Glasdörr	Varistar CP	Nej
21630-092	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlackerad	Glasdörr	Varistar CP	Nej
21630-725	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverlackerad	Glasdörr	Varistar CP	Nej
21630-095	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlackerad	Glasdörr	Varistar CP	Nej
21630-726	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverlackerad	Glasdörr	Varistar CP	Nej
21630-093	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlackerad	Glasdörr	Varistar CP	Nej
21630-727	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverlackerad	Glasdörr	Varistar CP	Nej
21630-096	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlackerad	Glasdörr	Varistar CP	Nej
21630-728	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverlackerad	Glasdörr	Varistar CP	Nej
21630-094	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlackerad	Glasdörr	Varistar CP	Nej
21630-097	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlackerad	Glasdörr	Varistar CP	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

24U - 33U IP20-dörrar har 2 gångjärn, 38U - 52U IP20-dörrar har 3 gångjärn för att säkerställa robusta IP20-stängningskonstruktioner för högre skåp

Beställ spakhandtag 24630003 och din-låset separat om du vill byta ut 1333 din-låshandtaget

Köp jordningssatsen separat.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE