

Varistar CP IP 20 skåp, glas framdörr, stål bakdörr



Varistar: Mycket mångsidigt, robust elektroniskåp med svetsad stålram med ett brett utbud av tillgängliga funktioner, inklusive skydd mot damm och vatten (IP 20 och IP 55), kylningsalternativ från fläktar till 40 kW luft-till-vatten-kylare, stöt-, vibrations- och seismisk resistans upp till NEBS GR-63-CORE BELLCORE zon 4 och branschledande radiofrekvent/elektromagnetisk (RFI/EMI) skärmning på 3 dB vid 61587 GHz, 3 dB vid 60 GHz (testad enligt IEC 1-40).

DESIGN

Typ av skydd IP 20

Med glasdörr

Dörrar med enpunktslås, sidopaneler med snabbkoppling

Statisk lastkapacitet 1600 kg

SPECIFIKATIONER

Produkttyp: Skåp
Skyddsklass: IP20
Material: Stål

Table 1/3

Katalognummer	Rackhöjd	Höjd	Ramfärg	Bredd	Ramens färgkod	Beklädnadsmaterial
10630-040	42U	2000mm	Svart grå	600mm	RAL 7021	Stål
10630-039	42U	2000mm	Svart grå	600mm	RAL 7021	Stål

Katalognummer	Rackhöjd	Höjd	Ramfärg	Bredd	Ramens färgkod	Beklädnadsmaterial
10630-037	38U	1800mm	Svart grå	600mm	RAL 7021	Stål
10630-038	38U	1800mm	Svart grå	600mm	RAL 7021	Stål

Table 2/3

Katalognummer	Djup	Beklädnad färg	Förpackningskvantitet	Färgkod för beklädnad	Överensstämmer med.	Slutför
10630-040	600mm	Svart grå	1	RAL 7021	IEC 60529, IEC 61587-1, IEC 60297-3-100, IEC 61587-1	Pulverlackerad
10630-039	600mm	Svart grå	1	RAL 7021	IEC 60529, IEC 61587-1, IEC 60297-3-100, IEC 61587-1	Pulverlackerad
10630-037	600mm	Svart grå	1	RAL 7021	IEC 60529, IEC 61587-1, IEC 60297-3-100, IEC 61587-1	Pulverlackerad
10630-038	800mm	Svart grå	1	RAL 7021	IEC 60529, IEC 61587-1, IEC 60297-3-100, IEC 61587-1	Pulverlackerad

Table 3/3

Katalognummer	Rammaterial	Statisk belastning	Snabbleverans
10630-040	Stål	1600kg	Nej
10630-039	Stål	1600kg	Nej
10630-037	Stål	1600kg	Nej
10630-038	Stål	1600kg	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Handtag kan monteras på dörrarna.

Ytterligare mått och version finns tillgängliga för ServicePlus EMC. Beställ sockel separat. För montering av hyllor och glidskenor behövs ett annat par panel-/glidfästen.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE