

Varistar CP IP 55-skåp



Varistar: Mycket mångsidigt, robust elektroniskåp med svetsad stålram med ett brett utbud av tillgängliga funktioner, inklusive skydd mot damm och vatten (IP20 och IP55), kylningsalternativ från fläktar till 40 kW luft-till-vatten-kylare, stöt-, vibrations- och seismisk resistans upp till NEBS GR-63-CORE BELLCORE zon 4 och branschledande radiofrekvent/elektromagnetisk (RFI/EMI) skärmning på 3 dB vid 61587 GHz, 3 dB vid 60 GHz (testad enligt IEC 1-40).

DESIGN

Typ av skydd IP 55

Dörrar med 3-punktslås och skruvfasta sidopaneler

Statisk lastkapacitet 1600 kg

Sido- och bakpaneler kan installeras av en person

EN45545-2 brandsäkerhetspackningar

SPECIFIKATIONER

Statisk belastning:	1600kg
Produkttyp:	Skåp
Skyddsklass:	IP55
Färgkod för beklädnad:	RAL 7021
Rammaterial:	Stål

Table 1/3

Katalognummer	Rackhöjd	Höjd	Ramfärg	Bredd	Ramens färgkod	Beklädnadsmaterial
10630-042	42U	2000mm	Svart grå	600mm	RAL 7021	Stål
10630-041	42U	2000mm	Svart grå	600mm	RAL 7021	Stål

Table 2/3

Katalognummer	Djup	Beklädnad färg	Typ	Förpackningskvan- titet	Överensstämmer med.	Slutför
---------------	------	----------------	-----	----------------------------	---------------------	---------

10630-042	600mm	Svart grå	Ståldörr, slät	1	IEC 60529, IEC 61587-1, IEC 60297-3-100	Pulverlackerad
10630-041	600mm	Svart grå	Ståldörr, glaserad	1	IEC 60529, IEC 61587-1, IEC 60297-3-100	Pulverlackerad

Table 3/3

Katalognummer	Material	Snabbleverans
10630-042	Stål	Nej
10630-041	Stål	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Ytterligare dimensioner och versioner tillgängliga för ServicePlus IP 55. Beställ sockel separat. För montering av hyllor och glidskenor behövs ett annat par panel-/glidfästen.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE